

# PHILIPS

Downlight

Lampu Tersembunyi

3000K

Putih

Putih



8718696173893



## Lampu LED yang nyaman di mata

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

### Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

### Lampu LED kualitas tinggi yang mampu bertahan selama beberapa dekade

- Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.

# Kelebihan Utama

## Cocok untuk plafon rendah Desain ramping

### Masa pakai lama hingga 15.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## EyeComfort dengan Interlaced optics

Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicitak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya,

teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Bundar

## Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 7.500

## Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

## Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 100 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

## Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 46 mA
- Efikasi: 72 lm/W

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5

## Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,042 kg
- Panjang tampilan cahaya: 9.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 9.0 cm
- Tinggi: 3,5 cm
- Panjang: 10,5 cm
- Jarak resesi: 8,7 cm
- Lebar: 10,5 cm

## Layanan

- Garansi: 1 tahun

## Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 105 mm
- Total lumen output lampu: 400
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Tidak
- Termasuk lampu Watt: 5.5
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

**Dimensi dan berat kemasan [59447  
MESON 090 5W 30K ID MP recessed]**

- EAN/UPC - produk: 8718696173893
- Berat bersih: 0,06 kg
- Berat kotor: 0,21 kg
- Tinggi: 12,2 cm
- Panjang: 13,7 cm
- Lebar: 10,9 cm
- Nomor material (12NC): 915005817101

**Dimensi dan berat kemasan [59447  
MESON 090 5.5W 30K ID MP  
recessed]**

- EAN/UPC - produk: 8718696173893
- Berat bersih: 0,17 kg
- Berat kotor: 0,23 kg
- Tinggi: 15,4 cm
- Panjang: 10,8 cm
- Lebar: 10,8 cm
- Nomor material (12NC):  
929003275049



Tanggal dikeluarkan:  
2024-06-17  
Versi: 0.116

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.