

PHILIPS

Lampu Plafon Twirly
20W

Lampu Ceiling

6500K

Putih

8718699748579



Lampu LED yang nyaman di mata

Philips LED luminaires menghadirkan lampu yang dirancang agar nyaman di mata

Mudah digunakan

- Pemasangan mudah

Efek cahaya

- Penyebaran cahaya seragam

Keamanan

- Tanpa radiasi UV berbahaya

Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata
- Mudah dibersihkan

Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 20.000 jam

Kelebihan Utama

Pemasangan mudah

Tidak ada lagi kerumitan pemasangan. Cukup pasang atau gantung dengan kencang di dinding atau plafon, lalu sambungkan ke stopkontak, dan lampu ini siap menyala.

Penyebaran cahaya seragam

Cahaya tersebar secara merata dan seragam di seluruh ruangan.

Tanpa radiasi UV berbahaya

Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.

Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan

kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Mudah dibersihkan

Bahan yang halus dan mudah dibersihkan akan membuat rumah Anda selalu tampak menarik dari lantai hingga langit-langit.

Masa pakai lama hingga 20.000 jam

Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 20.000 jam.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 20.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah, Garasi
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Ceiling
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 170 mA
- Efikasi: 95 lm/W

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,62 kg
- Tinggi: 6,8 cm
- Panjang: 37,7 cm
- Lebar: 37,7 cm

Layanan

- Garansi: 1 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 20.000 jam
- Diameter: 377 mm
- Total lumen output lampu: 1900
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
- LED: Y
- Termasuk lampu Watt: 20
- Kode IP: IP20

- Kelas perlindungan: Kelas I

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699748579
- Berat bersih: 0,22 kg
- Berat kotor: 0,95 kg
- Tinggi: 7,2 cm
- Panjang: 42,6 cm
- Lebar: 42,6 cm
- Nomor material (12NC):
915005829107



Tanggal dikeluarkan:
2024-06-15
Versi: 0.132

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.