

PHILIPS

Bohlam 95W A60
E27 x4

LED

6500K

1250lm

12000j

8719514286443



Lampu LED canggih untuk di rumah

Lampu LED canggih yang menghadirkan pencahayaan umum terbaik untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Pilih solusi berkelanjutan

- Anda bisa memercayai pesan yang tertulis pada kemasan Philips.
- Tidak mengandung merkuri

Kelebihan Utama

Tanpa UV atau IR

Berkas cahaya bebas inframerah berarti tidak ada panas yang

dipancarkan, dan tanpa sinar ultraviolet berarti kain dan item di bawah lampu tidak akan pudar.

Tidak mengandung merkuri

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 10,8 cm
- Lebar: 6 cm

Desain dan lapisan

- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 8.000 jam

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 150 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 1250 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika
- Kode Warna: 865 | CCT of 6500K

Lain-lain

- EyeComfort: Tidak

Karakteristik lain

- Efikasi: 113 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8719514286443
- EOC: 871951428644300
- Nama produk: ESS LEDBulb 11W E27 6500K 230V 4CT/3 ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 11 W
- Watt yang setara: 95 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 10,8 cm

Nilai terukur

- Tingkat intensitas puncak: 248 cd

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514286443
- Berat bersih: 0,28 kg
- Berat kotor: 0,34 kg
- Tinggi: 11,9 cm
- Panjang: 6,2 cm
- Lebar: 24,9 cm



Tanggal dikeluarkan:
2024-11-21
Versi: 0.32

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com