

PHILIPS

Smart Plug

Aksesori Pintar

Plug and Play

Kompatibel dengan Alexa & Google Home

Kontrol dengan aplikasi atau perintah suara



8719514386822



Mudah, dengan kendali nirkabel

Semua stopkontak dapat berfungsi pintar dengan WiZ smart LED smart plug. Kendalikan konektor dengan aplikasi Wiz atau suara Anda: seperti menyalakan dan mematikan lampu biasa favorit Anda dengan sekali klik. Dengan fitur penjadwalan, Anda dapat menyesuaikan rutinitas harian dengan aktivitas lampu dan menghemat energi.

Instalasi mudah

- Pasang dan gunakan dengan mudah. Dapat digunakan dengan Wi-Fi yang ada.

Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Kendali suara melalui Google Assistant, Alexa, dan Siri.

Perangkat cerdas

- Mengotomatiskan perangkat Anda dengan jadwal
- Jadikan perangkat biasa lebih pintar: lampu, kipas, dan banyak lagi.

Kelebihan Utama

Mudah dipasang dan digunakan

WiZ dapat digunakan dengan router Wi-Fi yang ada, tidak perlu gateway tambahan. Cukup pasang konektor baru Anda, unduh aplikasi WiZ, dan Anda pun siap menggunakannya.

Kendalikan dari mana saja

Kendalikan perangkat Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan perangkat sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

Nikmati kendali handsfree dan gunakan suara Anda. Dengan perangkat yang diaktifkan melalui suara dari pintasan Google dan Amazon atau Siri, Anda dapat mengendalikan perangkat hanya menggunakan suara Anda

Mengotomatiskan perangkat Anda dengan jadwal

Jadwalkan perangkat Anda untuk aktif/nonaktif yang sesuai dengan rutinitas harian, dan hemat energi

Jadikan perangkat biasa lebih pintar

Kendalikan lampu biasa, lampu hias, kipas angin, mesin kopi, dan banyak lagi. Dapat digunakan dengan perangkat yang hanya memerlukan daya untuk memfungsikannya

Spesifikasi

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Jenis Konektor: TypeF: Netherlands, Luxembourg, Germany, Austria, Denmark, Faros Island, Greenland, Finland, Iceland

Interaktivitas

- Arus (A): 10

Konsumsi daya

- Voltase: 230 V

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,096 kg
- Tinggi: 6,1 cm
- Panjang: 5,9 cm
- Lebar: 4,9 cm

Nilai terukur

- Daya listrik terukur: Max 2300 W

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas I

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514386822
- Berat bersih: 0,1 kg
- Berat kotor: 0,12 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 7 cm
- Lebar: 7 cm



Tanggal dikeluarkan:
2024-11-21
Versi: 0.76

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.