

# PHILIPS

Lampu meja Squire

LED Pintar

Warna penuh

Efek cahaya dual zone

Mudah dipasang dan digunakan



8719514396999



## Smart table lamp penuh warna yang mudah dikendalikan

Hadirkan lampu pintar ke setiap sudut ruang Anda dengan lampu meja WiZ Squire dual zone yang memantulkan cahaya warna-warni ke dinding. Gunakan dengan aplikasi WiZ atau suara Anda untuk meredupkan dan mencerahkan atau gunakan mode cahaya prasetel pada pengaturan Wi-Fi.

### Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

### Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

### Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal
- Fitur kesehatan prasetel

### Mode cahaya

- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis prasetel.
- Desain lampu latar yang halus untuk tampilan yang unik

# Kelebihan Utama

## Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

## Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

## Gunakan secara handsfree dengan kendali suara



Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

## Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal



Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

## Fitur kesehatan preset




Gunakan fitur kesehatan preset di aplikasi WiZ dan nikmati pola pencahayaan yang paling sesuai untuk ritme sirkadian Anda sepanjang hari. WiZ akan memberikan cahaya siang hari yang cerah saat Anda perlu mendapatkan energi dan fokus, lalu bertransisi dengan mulus ke putih hangat lembut untuk membantu Anda rileks dan tidur lebih nyenyak.

## Jutaan warna dan mode cahaya dinamis




Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

## Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

**Efek cahaya zona ganda**

Desain zona cahaya ganda yang unik dari lampu ini memungkinkan Anda memproyeksikan kilasan cahaya ke dinding, sambil tetap memancarkan cahaya lembut ke meja atau konter tempat lampu berada.

## Spesifikasi

**Karakteristik lampu**

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Bundar

**Desain dan lapisan**

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

**Daya tahan**

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 25 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 20.000

**Fitur ekstra/aksesori yang disertakan**

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Y
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Y
- Termasuk remote control: Tidak

**Karakteristik cahaya**

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

**Lain-lain**

- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- EyeComfort: Y

**Karakteristik lain**

- Lampu saat ini: 300 mA
- Efikasi: 68 lm/W

**Konsumsi daya**

- Faktor daya: 0.4
- Voltase: 100-240 V

**Dimensi dan berat produk**

- Berat bersih: 0,68 kg
- Tinggi: 13,4 cm
- Panjang: 13,4 cm
- Lebar: 13,4 cm

**Layanan**

- Garansi: 2 tahun

**Spesifikasi teknis**

- Masa pakai hingga: 25.000 jam
- Diameter: 134 mm
- Total lumen output lampu: 620
- Warna cahaya: 2200-6500 (RGB)
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Redup Nirkabel - Jangan gunakan dengan peredup
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 9
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

**Dimensi dan berat kemasan**

- EAN/UPC - produk: 8719514396999
- Berat bersih: 0,68 kg
- Berat kotor: 0,76 kg
- Tinggi: 15 cm
- Panjang: 13,5 cm
- Lebar: 13,5 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-01-17  
Versi: 0.105

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)