

PHILIPS

Kit Strip LED 4m

LED Pintar

Warna-warni

Voltase Rendah

Lapisan IP20/Pu



8719514474536



Tambahkan strip suasana pada ruangan Anda untuk membuatnya benar-benar nyaman

Potong, bentuk, dan bentuk kembali Strip LED Suasana Dalam Ruangan sepanjang 4m ini sesuai kebutuhan. Mode cahaya dinamis berwarna mempercantik ruangan di bawah lemari atau di belakang furnitur, dan cahaya sekitar yang putih hangat memberikan suasana tenang, saatnya untuk relaks.

Instalasi mudah

- Mudah dipasang dan digunakan

Smart control

- Kendalikan dari mana saja dengan smartphone Anda.
- Gunakan secara handsfree dengan kendali suara

Fitur pintar

- Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal

8719514474536

Mode cahaya


- Jutaan warna dan mode cahaya dinamis
- Sesuaikan Suasana dengan mode cahaya dinamis preset.

Faktor bentuk

- Multiplikasi dan pemasangan sederhana
- Bentuk lampu sesuka Anda

Kelebihan Utama

Mudah dipasang dan digunakan



WiZ berfungsi dengan router Wi-Fi Anda yang sudah ada, tidak diperlukan gateway tambahan. Cukup pasang lampu baru Anda, unduh aplikasi WiZ dan Anda siap menggunakannya.

Kendalikan dari mana saja



Kendalikan lampu WiZ Anda di mana pun Anda berada dengan smartphone. Anda tidak perlu khawatir karena lupa mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Aplikasi WiZ tersedia untuk iOS dan Android.

Gunakan secara handsfree dengan kendali suara



Kontrol lampu hanya dengan suara Anda, cukup aktifkan integrasi dengan Google, Alexa, atau tambahkan ke pintasan Siri.

Mengotomatiskan lampu Anda dengan jadwal



Otomatiskan lampu agar sesuai dengan rutinitas harian atau mingguan Anda. Jadwalkan lampu Anda untuk menyala sebelum Anda tiba di rumah dan matikan saat tidak diperlukan.

Jutaan warna dan mode cahaya dinamis




Pilih dari palet berisi jutaan warna terang untuk menciptakan suasana yang menakjubkan di rumah Anda. Nikmati perbedaan halus dari efek cahaya dinamis kami yang menyinari lingkungan Anda.

Suasana yang Disesuaikan



Buat perpaduan berbagai mode cahaya berwarna dan putih untuk menciptakan suasana cahaya yang sempurna untuk momen Anda setiap hari. Simpan dan aktifkan kapan saja dengan aplikasi, remote, atau kendali suara.

Multiplikasi dan pemasangan sederhana



Cukup tempelkan ke permukaan mana pun yang Anda sukai – display jendela, plafon baki, area kerja, dan di bawah lemari. Mencerahkan dan menambahkan aksen pada furnitur Anda.

Bentuk lampu sesuka Anda



Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan lampu strip sepanjang 4 meter ini. Hiasi rumah Anda dengan memotongnya agar sesuai dengan ruang Anda, dan rekatkan di permukaan mana pun. Bahkan di bagian sudut.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Jumlah siklus sakelar: 50.000

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Y
- Termasuk adaptor daya: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

Lampu string/Lampu strip

- Daya Output: 24VDC, 12W Max.

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Fungsional
- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 73 mA
- Efikasi: 64 lm/W

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.6
- Voltase: 220-240 V

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,225 kg
- Tinggi: 0,3 cm
- Panjang: 400 cm
- Lebar: 1 cm

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Total lumen output lampu: 840
- Warna cahaya: 2700-5000
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Ya
- LED: Y
- LED bawaan: Y
- Termasuk lampu Watt: 13
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8719514474536
- Berat bersih: 0,23 kg
- Berat kotor: 0,3 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 5,6 cm
- Lebar: 14 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-03-11
Versi: 0.87

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com