

# PHILIPS

## Downlight

Lampu Tersembunyi

6500K

Putih

8720169291713



## Lampu LED berkualitas tinggi yang dirancang untuk bertahan selama bertahun-tahun

Terangi ruangan Anda dengan Philips EyeComfort LED Downlight yang menyediakan sumber cahaya yang nyaman di mata Anda.

### Mudah digunakan

- Ideal untuk ruangan berplafon rendah, untuk peralatan dengan detail halus dan tidak mengganggu.

### Efek cahaya

- Penyebaran cahaya seragam

### Daya tahan

- Masa pakai lama hingga 15.000 jam

# Kelebihan Utama

**Cocok untuk plafon rendah**  
**Desain ramping**  
**Penyebaran cahaya seragam**

Cahaya tersebar secara merata dan seragam di seluruh ruangan.

**Masa pakai lama hingga 15.000 jam**  
 Teknologi LED Philips memperpanjang masa pakai produk hingga 15.000 jam.

## Spesifikasi

### Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

### Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Plastik

### Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 7.500

### Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

### Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

### Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 100 °
- Konsistensi warna: 6 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

### Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y

### Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 95 mA
- Efikasi: 84 lm/W

### Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5

### Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,09 kg
- Panjang tampilan cahaya: 15.0 cm
- Lebar tampilan cahaya: 15.0 cm
- Tinggi: 4 cm
- Jarak resesi: 12 cm

### Layanan

- Garansi: 3 tahun

### Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 15.000 jam
- Diameter: 165 mm
- Total lumen output lampu: 1180
- Warna cahaya: 6500
- Stopkontak: AC 220-240
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Tidak
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169291713
- Berat bersih: 0,09 kg
- Berat kotor: 0,13 kg
- Tinggi: 16,6 cm
- Panjang: 4,2 cm
- Lebar: 16,6 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2025-02-24  
Versi: 0.89

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)