

PHILIPS

Lampu Tanam
Becken Tanam

Lampu Tersembunyi

3000K

Putih

8720169355903



Cahaya dan gaya terbaik

Sangat tersembunyi untuk kenyamanan visual

Sesuaikan interior Anda

- Bentuk ekspresif dan elegan

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

Keamanan

- Penutup pelindung LED untuk isolasi Sumber cahaya yang optimal dan memastikan keamanan

Kualitas premium

- EyeComfort - cahaya yang nyaman di mata

Kelebihan Utama

Bentuk ekspresif dan elegan

Desain yang bersih dan modern menghadirkan keanggunan dan kecanggihan pada ruangan Anda.

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Penutup pelindung LED untuk isolasi Sumber cahaya yang optimal dan memastikan keamanan

Melindungi LED itu sendiri untuk memastikannya terlindungi saat dibawa dan dipasang.

Eyecomfort

Lampu berkualitas buruk dapat menyebabkan mata lelah. Dengan banyaknya kita menghabiskan waktu di luar ruangan, sangat penting untuk memasang lampu yang memadai di rumah. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat, termasuk kedipan, strobe, kesilauan, rendisi warna, dan efek peredupan untuk memastikannya sesuai dengan kebutuhan EyeComfort. Lampu LED Philips tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, namun juga mempertahankannya demikian selama masa pakai, sehingga memberikan kualitas, hasil, dan warna cahaya yang konsisten selama lebih dari satu dekade. Beralihlah ke lampu yang tidak

menyilaukan mata. Lampu yang nyaman di mata.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Aluminium

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 12.500

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Kepala lampu yang dapat disesuaikan: Tidak
- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 36 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 90
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Keluarga, Ruang Makan, Dapur, Kantor Rumah
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Tersembunyi
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 62 mA
- Efikasi: 65 lm/W

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Watt: 7,5 W

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,153 kg
- Panjang tampilan cahaya: 7.5–7.8 cm
- Lebar tampilan cahaya: 7.5–7.8 cm
- Tinggi: 5 cm
- Jarak resesi: 25 cm

Layanan

- Garansi: 3 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 25.000 jam
- Diameter: 85 mm
- Total lumen output lampu: 490
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: AC 220–240
- Peralatan lampu dapat diredupkan:
Tidak
- LED: Y
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas II

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8720169355903
- Berat bersih: 0,15 kg
- Berat kotor: 0,2 kg
- Tinggi: 8,5 cm
- Panjang: 10,5 cm
- Lebar: 10,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2024-12-06
Versi: 0.73

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.