

PHILIPS

Lampu Strip Lampu
Strip 5 m

Lampu Strip

3000K

Putih

Dapat diredupkan

8720169394865



Cahaya dan gaya terbaik

Lampu strip titik COB menawarkan kualitas cahaya superior dan keseragaman yang sangat baik

Lampu berkualitas tinggi

- EyeComfort – cahaya yang nyaman di mata Anda

Efek cahaya

- Cahaya terang dengan distribusi seragam

Daya tahan

- Kualitas tahan lama, bahkan setelah bertahun-tahun

Kelebihan Utama

EyeComfort – cahaya yang nyaman di mata Anda



Cahaya berkualitas buruk dapat menyebabkan mata tegang. Karena banyak dari kita menghabiskan waktu di dalam ruangan, menerangi rumah Anda dengan benar menjadi suatu

keharusan. Produk kami memenuhi kriteria pengujian yang ketat termasuk kedipan, strobo, silau, tampilan warna, dan efek peredupan untuk memastikannya memenuhi persyaratan EyeComfort. Lampu Philips LED ini tidak hanya menghasilkan cahaya yang nyaman, tetapi juga tetap dengan performa yang sama selama masa pakainya, menghasilkan kualitas cahaya, output, dan warna yang konsisten selama lebih dari satu dekade.

Cahaya terang dengan distribusi seragam

Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.

Awet dan tahan lama

Terbuat dari bahan-bahan kuat yang dipilih karena daya tahan dan daya tarik visualnya. Dibuat untuk performa tahan lama. Pasang dan lupakan hingga masa pakainya berakhir—tanpa perlu repot menggantinya. Bahan berkualitas tinggi telah melalui uji ketahanan UV, suhu tinggi, dan ketahanan lainnya untuk memastikan daya tahannya

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan

Desain dan lapisan

- Warna: Putih
- Bahan: Logam, Plastik

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 15.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Dapat diredupkan dengan remote control: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y
- Tombol nyala/mati pada kabel: Tidak
- Termasuk adaptor daya: Tidak
- Termasuk remote control: Tidak

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 120 °
- Konsistensi warna: 5 SDCM
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: <2

Lampu string/Lampu strip

- Ekstensibilitas: Tidak

Lain-lain

- Dirancang khusus untuk: Kamar Tidur, Ruang Makan, Dapur, Ruang Keluarga
- Gaya: Kontemporer
- Jenis: Lampu Strip
- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort
- Fitur Tambahan: Dapat diredupkan

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 1750 mA

Dimensi dan berat produk

- Berat bersih: 0,038 kg
- Tinggi: 0,15 cm
- Panjang: 500 cm
- Lebar: 0,8 cm

Layanan

- Garansi: 2 tahun

Spesifikasi teknis

- Masa pakai hingga: 20.000 jam
- Total lumen output lampu: 700
- Warna cahaya: 3000
- Stopkontak: DC 24
- Peralatan lampu dapat diredupkan: Tidak
- LED: Y
- Kode IP: IP20
- Kelas perlindungan: Kelas III

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8720169394865
- Berat bersih: 0,48 kg
- Berat kotor: 0,51 kg
- Tinggi: 13 cm
- Panjang: 13 cm
- Lebar: 1,5 cm



Tanggal dikeluarkan:
2025-01-28
Versi: 0.82

© 2025 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.