

PHILIPS

Faretto a soffitto/ parete Star

Faretti da soffitto/parete

2200 - 2700 K



Bianco

Intensità regolabile; WarmGlow

Facile da installare con ClickFix



56240/31/P0



Regolando l'intensità è possibile cambiare la temperatura di colore

Modifica l'ambiente della tua camera per soddisfare qualsiasi cosa tu stia facendo. Con i faretti LED Philips WarmGlow puoi attenuare dolcemente la luce al giusto livello, passando da un'illuminazione funzionale e luminosa a una accogliente e calda. Più si oscura, più si scalda.

L'illuminazione per i tuoi desideri e la tua tranquillità

- ClickFix facile montaggio
- Ottieni una luce LED di alta qualità a risparmio energetico
- Durata della lampada fino a 30 anni
- Massima luminosità istantanea all'accensione
- Elevata emissione luminosa - 500 lumen
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi
- Luce LED integrata
- Garanzia 5 anni per la tua tranquillità

Una luce versatile per ogni momento della tua giornata

- Cambia l'atmosfera grazie all'interruttore regolabile

Design superiore per un effetto luminoso ottimale

- Materiale di elevata qualità e a lunga durata
- Faretto con parte superiore regolabile per la massima flessibilità
- Il fascio di luce perfetto per un'illuminazione direzionata

In evidenza

ClickFix facile montaggio



Installa da solo e facilmente il tuo spot. Grazie a ClickFix, non è necessario alcun aiuto supplementare. Basta montare la staffa al soffitto, collegare i fili e fare semplicemente clic fissando la lampada con un solo gesto.

Luce LED a risparmio energetico

Le luci LED fanno risparmiare fino all'80% di energia rispetto a un'illuminazione tradizionale con la stessa emissione luminosa. Quando acquisti una lampada o una lampadina LED Philips, inizi a risparmiare fin da subito. Per ogni fonte di luce che sostituisci con un LED, vedrai una bolletta energetica più bassa e ritorni economici immediati.

Durata fino a 30 anni

Le luci LED durano più a lungo, evitandovi la seccatura di frequenti sostituzioni della vostra fonte luminosa. Ciò riduce in modo significativo i rifiuti, ma consente anche un risparmio economico a lungo termine.

Luminosità istantanea

Con i faretto LED Philips, non è più necessario attendere. Offrono immediatamente la massima luminosità appena accese. La loro luce bianca calda incandescente reale crea istantaneamente un'atmosfera accogliente e invitante.

Elevata emissione luminosa - 500 lumen

Illumina la tua casa con luce di alta qualità

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Luce LED integrata

Questo faretto è dotato di una luce LED integrata di alta qualità che fornisce un'emissione luminosa ottimale.

5 anni di garanzia

Tutti i nostri faretto sono costruiti per durare nel tempo. Vengono forniti con una garanzia completa di 5 anni sul prodotto completo, garantendo un'illuminazione duratura ogni giorno.

Luminosità regolabile WarmGlow

Modifica l'atmosfera della tua camera a seconda dell'occasione. Con i faretto LED Philips WarmGlow puoi creare l'atmosfera perfetta con un solo tocco del dimmer. Passa gradualmente da 2.700 K di luce funzionale a 2.200 K di intima luce calda in modo fluido, per i momenti più rilassanti. Luce più bassa, atmosfera più calda.

Materiali di alta qualità

Questo faretto è costituito da materiali di alta qualità e a lunga durata con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e durevole nel tempo che migliorerà e illuminerà la tua casa per molti anni a venire.

Faretto con parte superiore facile da installare

Il faretto con parte superiore regolabile è progettato per fare luce dove più necessario.

Perfetta per l'illuminazione d'accento

Con un'illuminazione moderna e un'emissione luminosa familiare ad angolo largo (40 gradi), questa lampada spot LED è adatta sia per l'illuminazione d'accento che per l'illuminazione generale. Ideale per cucine, salotti e sale da pranzo.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: Sì
- Montaggio click!FIX: Sì
- Fasci luminosi ben definiti: Sì
- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Cucina, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, WarmGlow

Altre caratteristiche

- Efficienza: 111 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,300 kg
- Altezza: 8,5 cm
- Lunghezza: 11 cm
- Larghezza: 11 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 30.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 500
- Tecnologia lampadina: LED, Tensione di sicurezza estremamente ridotta
- Colore della luce: 2200-2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 6.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Numero di sorgenti luminose: 1

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696154625
- Peso netto: 0,3 kg
- Peso lordo: 0,34 kg
- Altezza: 11,8 cm
- Lunghezza: 11,3 cm
- Larghezza: 11,3 cm



Data di rilascio: 2024-11-21
Versione: 0.635

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com