

PHILIPS

Luce a incasso Enif

Luci da incasso

Lampadina non inclusa

Nichel

8718696133385



Illumina con stile

Aggiungi questo pratico faretto Philips nella tua casa. Scegli la tua lampadina LED GU10 Philips per abbinarla allo stile del tuo faretto e garantire una luce di alta qualità e di lunga durata.

Facilità d'uso

- Faretto regolabile
- Lampadina non inclusa

In evidenza

Faretto regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore del faretto.

Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nichel
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: No
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,24 kg
- Lunghezza incasso: 7.5 cm
- Larghezza incasso: 7.5 cm
- Altezza: 3 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Distanza incasso: 10 cm
- Larghezza: 9 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 90 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: NA
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: No
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 50 W
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696133385
- Peso netto: 0,72 kg
- Peso lordo: 0,83 kg
- Altezza: 28 cm
- Lunghezza: 5 cm
- Larghezza: 10 cm



Data di rilascio: 2024-11-21
Versione: 0.117

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com