

PHILIPS

Luce a incasso
Planet

Luci da incasso

2200 - 2700 K

Bianco

Regolabile



8719514328594



Quanto più viene attenuata, più calda è la luce.

Crea l'atmosfera perfetta con i faretti a incasso Philips LED WarmGlow a intensità regolabile. Quanto più viene attenuata, più calda è la luce.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Sì
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 33 mA
- Efficienza: 71 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,195 kg
- Lunghezza incasso: 6.8-7.8 cm
- Larghezza incasso: 6.8-7.8 cm
- Altezza: 4,8 cm
- Lunghezza: 4,8 cm
- Distanza incasso: 0,4 cm
- Larghezza: 9,2 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 25.000 ore
- Diametro: 92 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 500
- Colore della luce: 2200-2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 6
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514328594
- Peso netto: 0,2 kg
- Peso lordo: 0,23 kg
- Altezza: 9,5 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 11,4 cm



Data di rilascio: 2024-11-21
Versione: 0.265

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com