

PHILIPS

Lampadina a filamento
ambra 25 W ST64 E27

LED


1800 K

250 lm

15000 h



8720169191396



Un design pensato per distinguersi

La nuova collezione Deco trasforma la tua casa con un mix perfetto di luce bianca (calda) e un'esperienza d'illuminazione minimalista.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Adotta una soluzione sostenibile

- Tubi a lunga durata: resistono fino a 15 anni
- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente

Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Stile vintage a LED

In evidenza

Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata fino a 15.000 ore, è possibile ridurre il fastidio di dover cambiare spesso i tubi e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Risparmio energetico fino al 90%

Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, permette un rapido ritorno dell'investimento e di risparmiare denaro anno dopo anno. Inoltre aiuta a proteggere l'ambiente.

Vintage (2000 K e 2200 K)

Immagina il look vintage di un'illuminazione tradizionale con i vantaggi del LED. Grazie alle lampadine a filamento LED Philips Vintage, puoi avere il look classico che ami, con l'efficienza energetica di cui hai bisogno. Goditi il colore tradizionale e il bagliore ambrato delle vecchie luci a incandescenza. La lampadina in vetro trasparente color ambra, la base con finitura in ottone e lo stile retrò del filamento LED aggiungono un tocco vintage all'illuminazione decorativa della tua casa. L'intricato filamento vorticoso rende il tuo ambiente caldo e accogliente.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Ambra
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 14 cm
- Larghezza: 6,4 cm

Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 1800 K
- Flusso luminoso nominale: 250 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 818 | CCT of 1800K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Decorativo

Altre caratteristiche

- Efficienza: 80 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169191396
- EOC: 872016919139600
- Nome prodotto: LED ST64 25W
1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: AC 230 V
- Wattaggio: 3,1 W
- Wattaggio lampada equivalente: 25 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 14 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169191396
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 17,7 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7,5 cm
- Codice materiale (12NC):
929003628401



Data di rilascio:
2024-07-25
Versione: 0.402

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com