

PHILIPS

Lampadina a filamento
ambra 25 W A60 E27

LED

1800 K

250 lm

15000 h



8720169191433



Un design pensato per distinguersi

La nuova collezione Deco trasforma la tua casa con un mix perfetto di luce bianca (calda) e un'esperienza d'illuminazione minimalista.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Adotta una soluzione sostenibile

- Tubi a lunga durata: resistono fino a 15 anni
- Fino al 90% di risparmio energetico

Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Stile vintage a LED

In evidenza

Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata fino a 15.000 ore, è possibile ridurre il fastidio di dover cambiare spesso i tubi e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Fino al 90% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia immediatamente oltre il 90% di energia sostituendo le lampade a incandescenza o le lampade alogene esistenti.

Vintage (2000 K e 2200 K)

Immagina il look vintage di un'illuminazione tradizionale con i vantaggi del LED. Grazie alle lampadine a filamento LED Philips Vintage, puoi avere il look classico che ami, con l'efficienza energetica di cui hai bisogno. Goditi il colore tradizionale e il bagliore ambrato delle vecchie luci a incandescenza. La lampadina in vetro trasparente color ambra, la base con finitura in ottone e lo stile retrò del filamento LED aggiungono un tocco vintage all'illuminazione decorativa della tua casa. L'intricato filamento vorticoso rende il tuo ambiente caldo e accogliente.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Ambra
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 10,4 cm
- Larghezza: 6 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 1800 K
- Flusso luminoso nominale: 250 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 818 | CCT of 1800K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Decorativo

Altre caratteristiche

- Efficienza: 80 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169191433
- EOC: 872016919143300
- Nome prodotto: LED A60 25W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: AC 230 V
- Wattaggio: 3,1 W
- Wattaggio lampada equivalente: 25 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 10,4 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169191433
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2025-03-21
Versione: 0.440

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com