

PHILIPS

Plafoniera Izso 24 W

Lampade da soffitto

2700 - 6500 K

Bianco

Intensità regolabile;
telecomando



8720169196070



Imposta il tuo ambiente preferito con un semplice tocco

Con pochi semplici clic sul telecomando, la plafoniera LED All-in-one Philips ti offre la massima flessibilità e convenienza per personalizzare le tue impostazioni d'illuminazione con facilità. Luce confortevole che non affatica gli occhi. Crea gli ambienti desiderati con una luce che conosce le tue esigenze.

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Controllo

- Luce regolabile da bianco caldo a luce naturale fredda
- Controllo della luminosità con funzione di memoria
- 4 ambientazioni predefinite
- Il telecomando consente un facile controllo delle impostazioni della luce fino a 10 m
- Telecomando montabile a muro

In evidenza

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più

rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Luce regolabile da bianco caldo a luce naturale fredda

L'illuminazione regolabile ti consente di cambiare il colore della luce in base al tuo umore o attività. Il bianco caldo è l'ideale per il relax, la luce del giorno fredda per una messa a fuoco tonificante.

Controllo della luminosità con funzione di memoria

Memorizza i livelli di luminosità specifici che preferisci.

4 ambientazioni predefinite

Goditi ambienti diversi con la praticità di scenari luminosi predefiniti per ogni occasione.

Il telecomando consente un facile controllo delle impostazioni della luce fino a 10 m

Accendi e spegni le luci o modifica la luminosità e il colore fino a 10 m di distanza con questo telecomando.

Telecomando montabile a muro

Con la staffa inclusa, puoi montare il telecomando ovunque ti serva un interruttore aggiuntivo, senza bisogno di cavi.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Rotondo

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Telecomando

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 210 mA
- Efficienza: 104 lm/W

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,7 kg
- Altezza: 7 cm
- Lunghezza: 38 cm
- Larghezza: 38 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 20.000 ore
- Diametro: 380 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2500
- Colore della luce: 2700-6500
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Wireless Dim - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169196070
- Peso netto: 0,68 kg
- Peso lordo: 1,26 kg
- Altezza: 8,6 cm
- Lunghezza: 46,3 cm
- Larghezza: 46,8 cm



Data di rilascio:
2025-03-04
Versione: 0.342

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com