

PHILIPS

Plafoniera con ventilatore Bliss 35+28 W

Lampade da soffitto per ventilatore

2700/5500/4000 K

Bianco

Telecomando



8720169279087



Un apparecchio. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce

Combina una luce personalizzabile con una brezza confortevole grazie al ventilatore retrattile a soffitto LED Philips con telecomando incluso. Con le pale trasparenti che si nascondono dalla vista quando non sono in uso e tre impostazioni di luce SceneSwitch, questa luce crea l'atmosfera perfetta in qualsiasi ambiente.

Facile da usare

- Ventilatore a soffitto con pale trasparenti retrattili
- Facile da installare, sicuro da utilizzare
- Prestazioni potenti e affidabili
- Utilizzo per tutto l'anno
- Goditi una brezza confortevole
- Comodi timer

Effetto luminoso per creare l'atmosfera

- Luce brillante ma confortevole da soffitto

Di prima qualità

- Motore silenzioso

In evidenza

Ventilatore a soffitto con pale trasparenti retrattili

Non più ombre roteanti sul soffitto: questo ventilatore ha delle pale trasparenti che possono essere ripiegate verso la lampada e nascoste dalla vista quando non in uso.

Facile da installare, sicuro da utilizzare

Il ventilatore da soffitto retrattile con luce LED Philips ha superato rigidi test di sicurezza, è dotato di viti che ne impediscono la caduta e di un design robusto insieme ad altre importanti caratteristiche di sicurezza.

Prestazioni potenti e affidabili

Il ventilatore a soffitto con luce LED Philips è progettato per garantire una potente circolazione dell'aria e prestazioni affidabili nel tempo. La progettazione con ampie pale consente di movimentare un elevato volume d'aria per garantire il massimo flusso d'aria per il raffreddamento.

Utilizzo per tutto l'anno

Con le modalità di funzionamento sia estive che invernali, otterrai le migliori impostazioni per far circolare l'aria nei tuoi ambienti tutto l'anno.

Goditi una brezza confortevole

Grazie alla funzione Natural Breeze con impostazioni dinamiche della velocità della ventola, puoi goderti la brezza di un'isola in ogni stanza della tua casa.

Comodi timer

Scegli tra due timer diversi che spengono la luce dopo un certo periodo di tempo e impostali con il telecomando.

Luce brillante ma confortevole da soffitto

La luce a LED Philips del ventilatore da soffitto fornisce nella tua casa un'illuminazione brillante, ma confortevole, che puoi controllare con il telecomando incluso o con un interruttore da parete.

Motore silenzioso

Il ventilatore da soffitto con luce a LED Philips dispone di un motore silenzioso che fa circolare l'aria nella stanza senza fastidiosi rumori.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: Sì

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto per ventilatore
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Telecomando

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 290 mA
- Efficienza: 128 lm/W

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.9

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 5,8 kg
- Altezza: 42 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 510 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 4500
- Colore della luce: 2700/5500/4000
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169279087
- Peso netto: 5,8 kg
- Peso lordo: 7,91 kg
- Altezza: 28,5 cm
- Lunghezza: 54,8 cm
- Larghezza: 54,8 cm
- Codice materiale (12NC): 929004081601



Data di rilascio:
2024-07-25
Versione: 0.248

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com