

PHILIPS

매립등

매립등

4000K

화이트



8719514438774



수년간 지속되도록 설계된 고품질 LED 등

Philips LED 조명기구에는 눈의 편안함을 위해 설계된 조명을 제공합니다.

환경친화적 조명 솔루션

- 에너지 절약형

편리한 사용

- 천장이 낮은 방에 이상적이며 눈에 거슬리지 않고 미묘한 픽스처를 만듭니다.

조명 효과

- 밝은 집중형 빛

최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명

장착

- 간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요

내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

주요제품

에너지 절약형



Philips의 이 에너지 절약형 램프는 기존 광원에 비해 낮은 전력 소비로 전기 요금을 낮추고 환경을 보호합니다.

낮은 천장에 적합 슬림 디자인

밝은 집중형 빛

특정 스타일에 주의를 끌기 위해 물체, 식탁 또는 기타 인테리어에 빛을 집중시킵니다.

눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요

Philips LED 접이식 팬 방등은 엄격한 안전 테스트를 통과했으며 낙하 방지 나사와 견고한 디자인, 기타 중요한 안전 기능을 갖추고 있습니다.

최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: 등근사각형

디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 15 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 7,500

환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 예
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

조명 특성

- 빔 각도: 24 °
- 컬러 일관성: 5 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 홈 오피스, 복도
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 매립등
- 눈 편안: 예

기타 특성

- 램프 전류: 45 mA
- 효능: 100 lm/W

전력 소비량

- 역률: 0.5

제품 규격 및 무게

- 순중량: 0.063 kg
- 컷아웃 길이: 7.0-7.5 cm
- 컷아웃 폭: 7.0-7.5 cm
- 높이: 3.6 cm
- 길이: 9 cm
- 오목 거리: 1.4 cm
- 폭: 9 cm

서비스

- 보증: 1년

기술 사양

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 90 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 550
- 조명 색상: 4000
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- 소비 전력 전구 포함: 5.5
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8719514438774
- 순중량: 0.06 kg
- 총중량: 0.08 kg
- 높이: 9.5 cm
- 길이: 5.4 cm
- 폭: 9.5 cm
- 제품 코드 (12NC): 929003213701



발행일자: 2024-07-25
버전: 0.98

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com