

PHILIPS

전구 8W(Eq.60W)
A60 E26

스마트 LED


전구색

플라스틱

간편한 플러그 앤 플레이 방식

앱 또는 음성으로 컨트롤

8720169170995



포근하고 따스한 백색광 켜기

Philips Smart LED 색상 조절 가능 화이트 스마트 전구를 사용해 B22 조명 기구에 따뜻한 백색광을 선사해보세요. 이 전구는 WiZ 연결 전구입니다. 기존 Wi-Fi에 연결하여 WiZ 앱이나 음성 명령을 사용해 제어할 수 있습니다.

손쉬운 설정

- 설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

스마트 제어기

- 조광기가 없어도 스마트 조명을 조광
- 원하는 방식으로 스마트 조명 제어

스마트 기능


- 움직임에 따라 켜지는 독점 SpaceSense™ 조명
- 에너지 소비 모니터링

조명 모드

- 부드럽고 따뜻한 백색광으로 공간을 밝혀보세요

주요제품

즉시 설정



WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!

스마트 조광



스마트폰, WiZ 제어 액세서리 또는 음성만으로 조명을 원하는 밝기 수준으로 조정하기만 하면 됩니다. 고가의 조광기를 설치할 필요가 없습니다!

다양한 조명 제어 옵션




WiZ를 사용하면 다양한 방식으로 스마트 조명을 제어할 수 있습니다. 스마트폰, 음성, WiZ 리모컨으로 조명을 조정하거나 기존 벽 스위치를 사용하여 두 가지 선호 모드 간에 전환할 수 있습니다. Google Home, Alexa 및 Siri Shortcuts과 함께 작동합니다.

SpaceSense를 통한 조명 자동화



WiZ의 SpaceSense 기술이 조명을 모션 센서로 바꿔줍니다. 방 안에 최소 2개의 WiZ 조명이 있으면 WiZ 앱에서 SpaceSense 기능을 활성화하여 모션 감지에 따라 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 정말 간단합니다. WiZ의 SpaceSense니까요.

에너지 모니터링



WiZ 앱으로 조명의 에너지 소비에 대한 개요를 확인하세요. 주간 또는 일일 보고서에 쉽게 액세스하여 가정에서 에너지 소비량을 파악하는 데 도움이 됩니다.

부드럽고 따뜻한 백색광



따뜻한 화이트 조명으로 아늑한 분위기를 연출해보세요. 일상 활동에 맞춰 간편하게 조절되는 스마트 조명입니다.

사양

전구 특성

- 의도된 용도: 욕내
- 램프 모양: A60
- 소켓: E26
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명
- 조광가능: 무선 디밍
- 전구 마감: 불투명

전구 규격

- 높이: 11.8 cm
- 중량: 0.06 kg
- 폭: 6 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000 시간

조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 2700 K
- 조명 색상 카테고리: 전구색
- 명목 광속: 806 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점 등

기타

- 눈 편안: 아니요

기타 특성

- 램프 전류: 70 mA
- 효율: 100 lm/W

포장 정보

- EAN: 8720169170995
- EOC: 872016917099500
- 제품 명칭: PHI WFB 60W A60 927 DIM 1PF/6

전력 소비량

- 역률: 0.51
- 전압: 220 V
- 전력: 8 W
- 전력 수준: 60 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 11.8 cm

정격값

- 정격 수명: 25,000 시간
- 정격 광속: 806 lm
- 정격 전원: 8 W

서비스

- 보증: 3년

기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz



발행일자: 2025-03-22
버전: 0.77

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com