

# PHILIPS

전구 8.5W(Eq.60W)  
A60 E26

스마트 LED

폴컬러

플라스틱

간편한 플러그 앤 플레이 방식

앱 또는 음성으로 컨트롤

8720169200081



## 일상 생활에 적합한 스마트 조명

이 스마트한 WiZ LED A60 전구로 일상 생활에서 더 많은 편리함을 즐기십시오. 이 전구는 앱이나 음성을 통해 원하는 밝기 수준으로 어두워지는 부드러운 백색광을 제공합니다. 매일 또는 매주 일과에 따라 조명을 켜고 끄도록 일정을 설정할 수 있으며, 부재 중일 때도 원격으로 조명에 액세스할 수 있습니다. WiZ 조명은 기존 Wi-Fi에 연결되므로 추가 하드웨어가 필요하지 않습니다.

### 손쉬운 설정

- 설정하기 쉬운 스마트 조명 기능

### 스마트 제어기

- 스마트폰으로 어디서든 제어하세요.

### 스마트 기능


- 사전 설정된 웰빙 기능
- 자신의 일정에 따라 조명 설정

### 조명 모드

- 사전 설정된 동적 조명 모드로 장면을 맞춤 설계하십시오.

# 주요제품

## 즉시 설정



WiZ 조명을 Wi-Fi 네트워크에 연결하기만 하면 즉시 스마트 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 조명이 자동으로 켜지고 꺼지도록 예약하여 집에 없을 때 조명을 쉽게 제어할 수 있습니다. 허브 또는 게이트웨이 같은 추가 하드웨어를 설치할 필요가 없습니다!

## 어디서나 제어

스마트폰으로 언제 어디서나 기기를 제어하세요. 집을 떠나기 전에 기기를 켜두어도 걱정할 필요가 없습니다. WiZ 앱은 iOS 및 Android에서 사용할 수 있습니다.

## 사전 설정된 웰빙 기능



WiZ 앱의 사전 설정된 웰빙 기능을 사용하여 하루 종일 생체 리듬에 가장 적합한 조명 패턴을 즐기십시오. WiZ는 활력과 집중이 필요할 때 밝은 일광을 제공하고 부드럽고 따뜻한 흰색으로 부드럽게 전환하여 긴장을 풀고 숙면할 수 있도록 도와줍니다.

## 조명 자동화 일정



스마트 조명을 자동화하여 일상 또는 주간 일과를 따르십시오. 아침이나 집에 도착하기 전에 조명을 켜고 필요하지 않을 때 에너지를 절약하기 위해 꺼두도록 예약하십시오.

## 맞춤형 장면

다양한 색상과 흰색 조명 모드를 혼합하여 일상의 순간에 완벽한 조명 분위기를 연출하십시오. 저장하고 앱, WiZmote 또는 음성으로 언제든지 호출하십시오.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내
- 램프 모양: A60
- 소켓: E26
- 기술: 스마트 와이파이
- 유리의 타입: 불투명
- 조광가능: 무선 디밍
- 전구 마감: 불투명

## 전구 규격

- 높이: 12.2 cm
- 중량: 0.065 kg
- 폭: 6 cm

## 내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 년
- 광속 유지율: 70%
- 스위치 주기 수: 50,000
- 명목 수명: 25,000 시간

## 조명 특성

- 컬러 일관성: 6 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 색 온도: 2200-6500 (RGB) K
- 조명 색상 카테고리: 풀컬러
- 명목 광속: 806 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

## 기타

- 눈 편안: 예

## 기타 특성

- 램프 전류: 65 mA
- 효율: 94 lm/W

## 포장 정보

- EAN: 8720169200081
- EOC: 872016920008100
- 제품 명칭: PHI WFB 60W A60 E26 822-65 RGB 1PF/6

#### 전력 소비량

- 역률: 0.5
- 전압: 220 V
- 전력: 8.5 W
- 전력 수준: 60 W

#### 제품 규격 및 무게

- 길이: 12.2 cm

#### 정격값

- 정격 수명: 25,000 시간
- 정격 광속: 806 lm
- 정격 전원: 8.5 W

#### 기술 사양

- 진동 횟수: 60 Hz

#### 포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 8720169200081
- 순중량: 0.05 kg
- 총중량: 0.09 kg
- 높이: 16 cm
- 길이: 7 cm
- 폭: 7 cm



발행일자: 2025-03-06  
버전: 0.118

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)