

**PHILIPS**

매립등

매립등

4000K

화이트

8720169360419



## 수년간 지속되도록 설계된 고품질 LED 등

Philips LED 조명기구에는 눈의 편안함을 위해 설계된 조명을 제공합니다.

### 환경친화적 조명 솔루션

- 에너지 절약형

### 편리한 사용

- 천장이 낮은 방에 이상적이며 눈에 거슬리지 않고 미묘한 픽스처를 만듭니다.
- 간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요

### 조명 효과

- 밝은 집중형 빛

### 최상의 품질

- 눈 편안 - 눈에 편한 조명

### 내구성

- 최대 15,000시간의 오랜 수명

# 주요제품

## 에너지 절약형



Philips의 이 에너지 절약형 램프는 기존 광원에 비해 낮은 전력 소비로 전기 요금을 낮추고 환경을 보호합니다.

## 낮은 천장에 적합슬림 디자인 간단하게 설치하고 안전하게 쓰세요

Philips LED 접이식 천장 선풍기 조명은 엄격한 안전 테스트를 통과했으며 낙하 방지 나사와 견고한 디자인, 기타 중요한 안전 기능을 갖추고 있습니다.

## 밝은 집중형 빛

특정 스타일에 주의를 끌기 위해 물체, 식탁 또는 기타 인테리어에 빛을 집중시킵니다.

## 눈 편안

광질이 떨어지면 눈이 피곤할 수 있습니다. 많은 사람들이 실내에서 시간을 보내는 가운데, 실내를 적절하게 조명하는 것이 그 어느 때보다도 중요합니다. 이 제품은 눈 편안 요건을 충족시키기 위해 어른거림, 섬광, 눈부심, 연색성, 조광 효과 등 엄격한 테스트 기준을 충족합니다. Philips LED 전구는 편안한 빛을 전달할 뿐만 아니라 수명이 지속되는 동안 그 상태를 유지하여 10년 이상 지속되는 빛의 품질, 출력, 색상을 제공합니다. 눈에 편안한 조명으로 바꾸십시오. 눈이 고마워할 것입니다.

## 최대 15,000시간의 오랜 수명

Philips LED 기술은 제품의 수명을 최대 15,000시간으로 연장해 줍니다.

# 사양

## 전구 특성

- 의도된 용도: 옥내

## 디자인 및 마감

- 색상: 화이트
- 재질: 플라스틱

## 내구성

- 스위치 주기 수: 7,500

## 환경

- Disposal of the product: (경제적) 수명이 끝나면 해당 지역의 규정에 따라 제품을 폐기하고, 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기하지 마십시오. 제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인체 건강에 부정적인 영향을 예방하는 데 도움이 됩니다.

## 추가 기능/액세서리 포함

- 조절 가능한 스팟 헤드: 예
- 리모컨으로 밝기 조절 가능: 아니요
- LED 내장: 예
- 리모컨 포함: 아니요

## 조명 특성

- 빔 각도: 24°
- 컬러 일관성: 5 SDCM
- 연색성 지수(CRI): 80
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: <2

## 기타

- 특수 설계: 침실, 거실, 식당, 주방, 홈 오피스, 복도
- 스타일: 컨템포러리
- 유형: 매립등
- 눈 편안: 예
- LED Innovations: EyeComfort

**기타 특성**

- 램프 전류: 45 mA
- 효능: 100 lm/W

**전력 소비량**

- 역률: 0.5
- 전력: 5.5 W

**제품 규격 및 무게**

- 순중량: 0.063 kg
- 컷아웃 길이: 7.0-7.5 cm
- 컷아웃 폭: 7.0-7.5 cm
- 높이: 4 cm
- 길이: 9 cm
- 오목 거리: 1 cm
- 폭: 9 cm

**서비스**

- 보증: 1년

**기술 사양**

- 수명: 최대: 15,000 시간
- 직경: 90 mm
- 조명기구 전체 lumen 값: 550
- 조명 색상: 4000
- 주전원: AC 220-240
- 조명 기구 밝기 조절 가능: 아니요
- LED: 예
- IP 코드: IP20
- 보호 등급: Class II
- 광원의 수: 1

**포장 치수 및 무게**

- EAN/UPC - 제품: 8720169360419
- 순중량: 0.06 kg
- 총중량: 0.08 kg
- 높이: 9.7 cm
- 길이: 5.6 cm
- 폭: 9.7 cm



발행일자: 2025-02-19  
버전: 0.80

© 2025 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)