

PHILIPS

Rock Socket Post

„myGarden”

„Rock pin-earthing“

Plieninis

Atsparus vandeniui



17108/47/46



Apšvieskite savo gyvenimą lauke

Šį lauko maitinimo lizdą labai lengva įrengti. Jis tiekia energiją visam sodui, tad savo kiemu galite mėgautis be jokių apribojimų.

Sukurtas jūsų sodui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams
- Saugus ir lengvas sumontavimas
- Įrenkite papildomą maitinimo šaltinį sode



Ypatybės

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko lizdas specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkems, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko


lizdas pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens pusrų ir puikiai tinka naudoti lauke.

Saugus ir lengvas sumontavimas



„Philips“ lauko stulpinį lizdą lengva sumontuoti. Taip pat pridedamas aiškus vadovas, kuriame pateikta gaminio montavimo instrukcija ir informacija apie atsparumo vandeniui IP klasei.

Papildomas maitinimo šaltinis



Naudodami šį atskirą stulpinį maitinimo lizdą galite lengvai suteikti papildomos energijos savo sodui.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Plienis
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno
- Korpuso spalva: Plienis

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Priedai
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,937 kg
- Aukštis: 23 cm
- Ilgis: 7,0 cm
- Plotis: 7,0 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Ne
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos, atsparus pusrslams
- IEC apsaugos klasė: I saugos klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718291455400
- Grynas svoris: 0,94 kg
- Grynasis svoris: 1,05 kg
- Aukštis: 24,5 cm
- Ilgis: 7,9 cm
- Plotis: 9,7 cm



Išleidimo data: 2025-02-19
Versija: 0.372

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com