

# PHILIPS

## Rock Socket Post

„myGarden”

„Rock pin-earthing“

Plieninis

Atsparus vandeniui



17108/47/46



## Apšvieskite savo gyvenimą lauke

Šį lauko maitinimo lizdą labai lengva įrengti. Jis tiekia energiją visam sodui, tad savo kiemu galite mėgautis be jokių apribojimų.

### Sukurtas jūsų sodui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams
- Saugus ir lengvas sumontavimas
- Įrenkite papildomą maitinimo šaltinį sode



# Ypatybės

## IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko lizdas specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko


lizdas pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens pūslių ir puikiai tinka naudoti lauke.

## Saugus ir lengvas sumontavimas



„Philips“ lauko stulpinį lizdą lengva sumontuoti. Taip pat pridedamas aiškus vadovas, kuriame pateikta gaminio montavimo instrukcija ir informacija apie atsparumo vandeniui IP klasei.

## Papildomas maitinimo šaltinis



Naudodami šį atskirą stulpinį maitinimo lizdą galite lengvai suteikti papildomos energijos savo sodui.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Plieningas
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno
- Korpuso spalva: Plieningas

## Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

## Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

## Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Priedai
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,937 kg
- Aukštis: 23 cm
- Ilgis: 7,0 cm
- Plotis: 7,0 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Ne
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos, atsparus pūslams
- IEC apsaugos klasė: I saugos klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718291455400
- Grynas svoris: 0,94 kg
- Grynasis svoris: 1,05 kg
- Aukštis: 24,5 cm
- Ilgis: 7,9 cm
- Plotis: 9,7 cm



Išleidimo data: 2024-11-21  
Versija: 0.309

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)