

PHILIPS

„Actea“ sieninis
šviestuvas, 12 W

„myGarden“

2700 K

Juoda

Atsparus vandeniui



17390/30/PO



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

„Philips Actea“ šviesos diodų juodas apskritas sieninis lauko šviestuvas pasižymi ryškia balta šviesa ir elegantišku, iš patvaraus lieto aliuminio pagamintu rėmu. Šis švytintis meno kūrinys apšvies visą lauko erdvę.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas

Dizainas jūsų sode

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Geresnė šviesa lauke

- Didelės galios LED
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Ypatingos savybės

- Hermetiškas
- Ilgas naudojimo laikas

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

Didelės galios LED



„Philips“ lauko šviestuvuose naudojama naujausia šiuolaikinė LED technologija. Ji garantuoja stiprų šviesos srautą, aukštą šviesos kokybę ir ilgaamžiškumą.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasę. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiari ir puikiai tinka naudoti lauke.

Ilgas naudojimo laikas



„Philips“ šviesos diodų šviestuvai veikia vidutiniškai iki 25 000 valandų (tai atitinka 25 metų vidurkį, naudojant vidutiniškai 3 valandas per dieną ir bent 13 000 įjungimo ir išjungimo ciklų).

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 90

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,55 kg
- Aukštis: 7,4 cm
- Ilgis: 18,9 cm
- Plotis: 18,9 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lempuotę, kurios galia: 83 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1200
- Lemputės technologija: 176 V
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lempuotės galia vatais: 12 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696165928
- Grynas svoris: 0,55 kg
- Grynasis svoris: 0,66 kg
- Aukštis: 20,4 cm
- Ilgis: 8,6 cm
- Plotis: 19,6 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.506

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com