

PHILIPS

Žvakė, 60 W P48
E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 val.



8719514309661



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Šiuolaikinės LED lemputės padeda sukurti bendrą namų apšvietimą kasdienei veiklai namuose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamą apšvietimo kokybę.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Tolygus spindesys
- Kištukinis lizdas: E27
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Plastic

Lemputės matmenys

- Aukštis: 9,3 cm
- Plotis: 4,8 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 115 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514309661
- EOC: 871951430966100
- Gaminio pavadinimas: LED 60W P48 E27 WW FR ND 1SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 7 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 9,3 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 453238

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514309661
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-03-28
Versija: 0.293

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com