

PHILIPS

Žvakė, 40 W B35
E14, 3 vnt.

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8719514460010



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Šiuolaikinės šviesos diodų elektros lemputės padeda sukurti bendrą apšvietimo sprendimą kasdienei veiklai namuose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamo apšvietimo kokybės.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Nemirga

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip kaitinamosios žvakės formos lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Įsijungia akimirksniu

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

Ypatybės

Nemirga

Kai šviesa greitai mirga, akims gali būti sunku, gali skaudėti galvą, o mirgančiai šviesai jautriems žmonėms gali kilti epilepsijos priepuolis. Tai nemalonu ir to galima išvengti. Šviesos diodai gali mirgėti dėl greitos reakcijos į valdiklio tiekiamą elektros srovę. Tačiau „Philips“ šviesos diodai sukurti taip, kad sumažintų valdiklio tiekiamos srovės svyravimus, tad jie pašalina mirgėjimą sukeliančius veiksnius. Todėl mirgėjimo nematysite nė pėdsako.

Panašios formos ir dydžio kaip kaitinamosios žvakės formos lemputės

Šiuolaikiškam apšvietimui pritaikyta, energiją taupanti standartinė LED žvakės formos lemputė, pasižyminti gražios formos dizainu ir įprastais matmenimis. Puikus, ilgalaikis tradicinių kaitinamųjų žvakės formos lempučių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Įsijungia akimirksniu Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei šviesa per daug ryški, atsiranda atspindžių. Jei ji per švelni, vaizdas ima mirgėti. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios nevargina akių ir sukuria tobulą atmosferą jūsų namuose.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakė
- Kištukinis lizdas: E14
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,6 cm
- Plotis: 3,5 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastik

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatacavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Ne

Kitos savybės

- Efektyvumas: 95 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514460010
- EOC: 871951446001000
- Gaminio pavadinimas: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3CT/6 EC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,6 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1131449

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514460010
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,1 kg
- Aukštis: 11,5 cm
- Ilgis: 3,8 cm
- Plotis: 11,4 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003541193



Išleidimo data:
2024-09-09
Versija: 0.361

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com