

# PHILIPS

Fresco 4,6 W  
iebūvēts gaismeklis

myGarden

2700 k

Nerūsošs tērauds

Ūdensizturība



17289/47/16



## Izgaismojiet savu dārzu naktī

Philips myGarden Fresco iebūvētajam virziena gaismeklim ir brīnišķīga LED gaisma, lai jūsu pagalma iezīmes izgaismotu to vislabākajā gaismā vai lai skaidri izgaismotu tumšas zonas. Tas ir veidots no izturīga metāla, bet tā pielāgojamā galviņa ļauj mainīt gaismas kūļa virzienu.

### Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums
- Ilgs kalpošanas laiks: līdz 10 gadiem
- Silti balta gaisma

### Paredzēts jūsu dārzam

- IP23 – piemērots izmantošanai ārā

# Izceltie produkti

## Enerģijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

## Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips lampas komplektā, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz, un jūsu mājās sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas.

## Ilgs kalpošanas laiks



Šis ir uzticams gaismas avots. LED spuldze, kas iekļauta šīs Philips LED lampas komplektā, darbojas līdz 10 000 stundām (līdzvērtīgi 10 gadiem, vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir patīkami apzināties, ka nav jāraizējas par apkopi vai spuldžu nomaiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

## Silti balta gaisma



Gaismai var būt atšķirīgas krāsu temperatūras, kas norādītas mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K). Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību rada siltu, omulīgāku apgaismojumu, bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. Šī Philips lampa izstaro silti baltu gaismu mājīgai atmosfērai.

## IP23 – piemērots izmantošanai ārā



Šis Philips ārpuselpu gaismeklis ir īpaši izstrādāts mitrai ārpuselpu videi, un tam ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ugunsizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP23: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšakstīšanos, un ir lieliski piemērots verandas vai soliņa apgaismošanai.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: nerūsējošais tērauds
- Materiāls: Nerūsējošs tērauds

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Izteikti gaismas stari: Jā

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,160 kg
- Izgriezuma garums: 8.0 cm
- Izgriezuma platums: 8.0 cm
- Garums: 10 cm
- Nišas iegrime: 11 cm
- Platums: 10 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos (slēpta): 395 lm
- Iekļautās spuldzes gaismas atdeve lūmenos: 395 lm
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 50 W
- Spuldzes tehnoloģija: 230 V
- Gaismas krāsa: silti balta
- Elektrotīkla strāva: 50–60 Hz
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5 W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5 W
- IP kods: IP23
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 1

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718291502876
- Neto svars: 0,16 kg
- Bruto svars: 0,24 kg
- Augstums: 10,8 cm
- Garums: 9,3 cm
- Platums: 10,3 cm



Izlaides datums:  
2025-03-18  
Versija: 0.440

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)