

PHILIPS


Calgary 3,2 W sienas
lampa

myGarden

2700 k

Nerūsošs tērauds

Ūdensizturība



17314/47/16



Izbaudiet brīnišķīgu dārza apgaismojumu

Cilindra formas Philips myGarden Calgary sienas lampa ar matēta nerūsējošā tērauda izskatu piešķir lielisku noskaņu ārpus telpām. Pateicoties augstas kvalitātes gaismeklim, tā dzirkstoši izgaismo kopīgai laika pavadīšana atvēlētās vietas.

Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana
- Augstas kvalitātes LED apgaismojums
- Ilgs kalpošanas laiks līdz 15 gadiem
- Silti balta gaisma
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

Paredzēts jūsu dārzam

- IP44 – piemērots izmantošanai ārā

Izceltie produkti

Enerģijas taupīšana



Šī Philips energoefektīvā lampa ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums



LED tehnoloģija, kas ietverta šajā Philips spuldzē, ir unikāls Philips radīts risinājums. Spuldze ieslēdzas uzreiz un sniedz optimālu gaismas atdevi, kā arī košas krāsas jūsu mājās.

Ilgs kalpošanas laiks



Uzticams gaismas avots. Šajā Philips LED lampā iebūvētās LED spuldzes darbojas līdz 15 000 stundas (līdzvērtīgi 15 gadiem vidēji lietojot 3 stundas dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas cikliem). Ir tik patīkami apzināties, ka nevajag uztraukties par apkopi vai spuldžu maiņu, izbaudot perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

Silti balta gaisma



Gaismai var būt atšķirīgas krāsu temperatūras, kas norādītas mērvienībās, ko dēvē par kelviniem (K). Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību rada siltu, omulīgāku apgaismojumu, bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. Šī Philips lampa izstaro silti baltu gaismu mājīgai atmosfērai.

5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

IP44 – piemērots izmantošanai ārā



Šī Philips ārpuselpu lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šai ārpuselpu lampai ir piešķirta pakāpe IP44: tā ir pasargāta no ūdens šļakstiem un ir lieliski piemērota vispārīgai lietošanai ārpus telpām.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: nerūsējošais tērauds
- Materiāls: Alumīnijs

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,200 kg
- Augstums: 13 cm
- Garums: 12,2 cm
- Platums: 8,8 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 31 W
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 270 lm
- Spuldzes tehnoloģija: 230 V
- Gaismas krāsa: silti balta
- Elektrotīkla strāva: 50 Hz
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 3 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696125915
- Neto svars: 0,2 kg
- Bruto svars: 0,26 kg
- Augstums: 14,8 cm
- Garums: 9,3 cm
- Platums: 13,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915004988801



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.441

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com