

# PHILIPS

Samondra 12 W  
sienas lampa

myGarden

2700 k

Antracīta

Ūdensizturība



17392/93/PO



## Vienmēr apgaismots mājoklis

Philips Samondra PIR sienas lampa ir izgatavota no augstvērtīga, izturīga alumīnija antracīta krāsā. Lampa visos virzienos izstaro spēcīgu izkliedētu gaismu silti baltā tonī. Tā ir aprīkota ar kustības sensoru un automātiski ieslēdzas, ja kāds tuvojas.

### Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Enerģijas taupīšana

### Moderns dizains jūsu dārzā

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

### Uzlabots apgaismojums lietošanai ārpus telpām

- Lielas jaudas gaismas diode
- Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED modulim un draiverim

### Īpašās iezīmes

- Lai garantētu komfortu un drošību, komplektā ir iekļauts kustību sensors
- Izmantošanai ārā
- Ilgs kalpošanas laiks

# Izceltie produkti

## Enerģijas taupīšana



Šis Philips gaismeklis ietaupa enerģiju salīdzinājumā ar parastajiem gaismas avotiem, palīdzot ietaupīt līdzekļus par elektrības rēķinu un saglabāt vidi.

### Augstas kvalitātes materiāls

Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpuselpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzu katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

### Lielas jaudas gaismas diode



Philips āra apgaismojumā tiek izmantota jaunākā augstākās klases LED tehnoloģija. Tas sniedz spēcīgu gaismas atdevi un augstu gaismas kvalitāti, kā arī ilgu kalpošanas laiku.

## 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai Philips piedāvā 5 gadu garantiju LED sistēmai, ietverot šīs lampas LED moduli un draiveri.

### Kustību sensors ir iekļauts



Kustību sensors ir iekļauts, lai atgriežoties mājās, jūs tiktu sagaidīti ar ieslēgtu apgaismojumu, vai ziņotu, ka kāds pie jums ir ieradies. Kad sensors konstatē kustību, lampa ieslēdzas automātiski.

## Izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi, un tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ugunsizturību. IP pakāpi raksturo divi skaitļi: pirmais attiecas uz aizsardzības līmeni pret putekļiem, bet otrs – uz aizsardzības līmeni pret ūdeni. Šim gaismeklim ir IP44: tas ir aizsargāts pret ūdens uzšļakstīšanos. Tas ir izplatīts gaismeklis, lieliski piemērots vispārīgam lietojumam pagalmā.

### Ilgs kalpošanas laiks



Philips LED gaismas darbojas vidēji līdz 20 000 stundām (kas atbilst vidēji 20 gadiem, pamatojoties uz vidējo izmantošanu 3 stundu dienā ar vismaz 13 000 ieslēgšanas/izslēgšanas ciklu).

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Alumīnijs

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Jā

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,720 kg
- Augstums: 22,7 cm
- Garums: 19 cm
- Platums: 9,0 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismas avots ekvivalents standarta spuldzei ar jaudu: 83 W
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1200 lm
- Spuldzes tehnoloģija: 176 V
- Gaismas krāsa: silti balta
- Elektrotīkla strāva: 50 Hz
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 12 W
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696165942
- Neto svars: 0,72 kg
- Bruto svars: 0,84 kg
- Augstums: 24,4 cm
- Garums: 10,1 cm
- Platums: 19,6 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915005554501



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.463

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)