

# PHILIPS

4 gab. Runner griestu/  
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena  
gaismekļi

Bez spuldzes

Balts



53094/31/12



## Augstas kvalitātes virziena gaismeklis bez spuldzes

Šis nelielais un izsmalcinātais industriālā stila četrkāršais virziena gaismeklis ir ideāli piemērots mūsdienīgam interjeram. Balts alumīnija korpuss lieliski papildina gaismas avotu. Pamanāms dekoratīvais elements ar grozāmu gaismas avotu.

### Izcils dizains optimālam gaismas efektam

- Regulējama virziena gaismekļa galva maksimālai pielāgojamībai

# Izceltie produkti

## Ērti regulējama virziena gaismekļa galva

Regulējamā virziena gaismekļa galva ir paredzēta gaismas novirzīšanai tieši tur, kur tā nepieciešama visvairāk.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls
- Korpusa krāsa: Balts

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Izteikti gaismas stari: Jā
- Samontējiet produktu ārpus sasniedzamības zonas: Jā

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Nē

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,450 kg
- Augstums: 10,9 cm
- Garums: 24 cm
- Platums: 24 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: No bulb included
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- LED: Nē
- Iebūvēta LED: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: spuldze nav iekļauta
- Gaismeklis ir saderīgs ar spuldzēm, kuru klase ir: A++ līdz E
- Spuldžu skaits: 4
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 20W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 20 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Iekļūšanas aizsardzības kods: IP20 | Aizsargāts pret pirkstu nospiedumiem
- IEC aizsardzības klase: I drošības klase
- Gaismas avotu skaits: 4

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718291487852
- Neto svars: 1,45 kg
- Bruto svars: 1,63 kg
- Augstums: 25,1 cm
- Garums: 11,3 cm
- Platums: 25,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 915004327801



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.284

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)