

# PHILIPS

4 gab. Star griestu/  
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena  
gaismekļi

2700 k

Alumīnijs

Darbojas ar reostatu

Augstas kvalitātes materiāls

56244/48/16



## Pakāpenisks aptumšojums – no spilgtas gaismas līdz maigai

Dažkārt rodas vēlme pielāgot apkārtējās vides noskaņu atbilstoši attiecīgajai nodarbei. Izmantojot Philips LED aptumšojamās virziena lampas, varat ērti apgaismot telpu sev vēlamajā intensitātē – no spilgti funkcionālas ikdienas darbiem, līdz maigai gaismai, kad pienācis laiks atpūsties.

### **Apgaismojums jūsu ērtībai un sirdsmieram**

- Jūs varat iegūt augstas kvalitātes LED apgaismojumu un vienlaikus taupīt enerģiju
- Spuldzes kalpošanas laiks līdz pat 30 gadiem
- Tūlītējs spilgtums uzreiz pēc ieslēgšanas
- Silti balta gaisma rada patīkamu atmosfēru
- Augsta gaismas atdeve – 2000 lūmeni
- Radīts jūsu acu komfortam
- Iebūvēts LED apgaismojums
- 5 gadu garantija jūsu sirdsmieram

### **Universāls apgaismojums ikvienam dienas brīdim**

- Pakāpeniski aptumšojas no 100% spilgtas gaismas līdz 10% maigai

**Izcils dizains optimālam gaismas efektam**

- Ilgizturīgs augstas kvalitātes materiāls
- Regulējama virziena gaismekļa galva maksimālai pielāgojamībai
- Ideāls gaismas kūlis akcenta apgaismojumam

# Izceltie produkti

## Enerģiju taupošs LED apgaismojums

LED apgaismojums salīdzinājumā ar tradicionālo apgaismojumu ļauj ietaupīt līdz 80% enerģijas, nodrošinot vienādu gaismas atdevi. Iegādājoties Philips LED lampu vai spuldzi, jūs uzreiz sākat taupīt naudu. Katru reizi, kad aizstāsīt kādu gaismas avotu ar LED apgaismojumu, jūs uzreiz pamanīsīt ietaupījumus elektrības rēķinā.

## Kalpošanas ilgums līdz pat 30 gadiem

LED apgaismojums kalpo ilgāk, tāpēc nebūs jāuztraucas par nepieciešamību bieži mainīt gaismas avotus. Tas ievērojami mazina atkritumu daudzumu un palīdz ietaupīt ilgtermiņā.

## Tūlītēji spilgts apgaismojums

Ar Philips LED virziena gaismekļiem jums nebūs jāgaida. Tie nodrošina maksimālu spilgtumu uzreiz pēc ieslēgšanas. To kvēlspuldzei līdzīgā silti baltā gaisma nekavējoties rada mājīgu un aicinošu atmosfēru.

## Silti balta gaisma

Gaismai var būt atšķirīgas krāsu temperatūras, un uz to norāda īpaša mērvienība: kelvins (K). Spuldzes ar mazāku kelvinu vērtību rada siltu, omulīgu apgaismojumu, bet spuldzes ar lielāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu.

## Augsta gaismas atdeve – 2000 lūmeni

Izgaismojiet savu mājokli ar augstas kvalitātes apgaismojumu

## Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

## Iebūvēts LED apgaismojums

Šajā virziena gaismeklī ir integrēta augstas kvalitātes LED spuldze, kas nodrošina optimālu gaismas atdevi.

## 5 gadu garantija

Mūsu virziena gaismekļi ir izstrādāti ilgstošai darbībai. Gatavajam produktam ir pilna 5 gadu garantija, tāpēc varat būt droši, ka katru dienu varēsīt izbaudīt ilgdarbīgu, kvalitatīvu apgaismojumu.

## Pakāpenisks un piesātināts aptumšojums

Mainiet telpas apkārtējo noskaņu atbilstoši savām aktivitātēm. Ar Philips aptumšojamajiem LED virziena gaismekļiem varat viegli pielāgot gaismas spilgtumu, pagriežot gaismmaini. Pakāpeniski aptumšojiet no 100% spilgtas gaismas, ko izmantojat funkcionāliem darbiem, līdz 10% maigai gaismai – mierīgiem atpūtas brīžiem.

## Augstas kvalitātes materiāls

Šis virziena gaismeklis ir izgatavots no ilgzturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt izturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas gadiem ilgi uzlabos atmosfēru jūsu mājās un uzgaismos tās.

## Ērti regulējama virziena gaismekļa galva

Regulējamā virziena gaismekļa galva ir paredzēta gaismas novirzīšanai tieši tur, kur tā nepieciešama visvairāk.

## Perfekti piemērots virzītam apgaismojumam

Šis LED virziena gaismeklis ir moderns apgaismojuma risinājums ar platleņķa gaismas atdevi (40 grādi), kas ir piemērots gan akcentēšanas, gan vispārējam apgaismojumam. Tas ir ideāli piemērots virtuves, dzīvojamo istabu un ēdamistabu apgaismošanai.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Alumīnijs
- Materiāls: Alumīnijs

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

**Vide**

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums**

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Izteikti gaismas stari: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

**Dažādi**

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virziena gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

**Citi raksturlielumi**

- Efektivitāte: 111 lm/W

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 1,090 kg
- Augstums: 8,2 cm
- Garums: 56 cm
- Platums: 6,0 cm

**Serviss**

- Garantija: 5 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 30 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 2000
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: F
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 22
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 4

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718291444916
- Neto svars: 1,09 kg
- Bruto svars: 1,23 kg
- Augstums: 57,8 cm
- Garums: 7,3 cm
- Platums: 9,3 cm



Izlaides datums:  
2025-03-20  
Versija: 0.1468

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)