

PHILIPS

Spuldze

LED

40 W

E27

8718696167779



Papildiniet klasisko izskatu

Šī Philips auduma vada un klasiskas apdares metāla ligzdas modernā kombinācija piemērota, lai jūsu dzīvojamajās telpās radītu klasisku noskaņu. Kopā ar Philips Classic klāsta E27 LED spuldzi izskats tiek pilnveidots.

Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Augstas kvalitātes materiāls
- Regulējams vada garums

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Vads

Izceltie produkti

Augstas kvalitātes materiāls (vads)

Šis skaistais ar audumu klātais vads nodrošina, ka uzstādītā lampa paliek taisni. Metāla ligzdas matētā satīna apdare pilnveido jebkuras spuldzes antīko izskatu.

Regulējama garuma vads (vads)

Vadu var pielāgot dažādiem garumiem, ļaujot jums ierīkot dažādus stilīgi dinamiskus iekārtos gaismekļus virs dažādām virtuves zonām un ēdamgalda.

Vads

Philips spuldzes var kombinēt ar kādu no Philips vadiem, lai radītu iekštelņu apgaismojuma pabeigtību un piešķirtu dzīvojamajām telpām viegli industriālo izskatu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Piederums
- Ligzda: E27
- Darbojas ar reostatu: Nē

Izturība

- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 25 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 10 950 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 0,00 lm/W

Dažādi

- Papildu funkcijas: Dekoratīvs

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 330 mA
- Efektivitāte: 0 lm/W
- CE marķējums: Jā
- RoHS atbilstība: Jā

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 120–240 V
- Jauda: 40 W
- Enerģijas patēriņš: 40 W

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,7 cm

Nominālās vērtības

- Nominālā jauda: 40 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718696167779
- Neto svars: 0,43 kg
- Bruto svars: 0,48 kg
- Augstums: 16,9 cm
- Garums: 7,1 cm
- Platums: 16,9 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929001978001



Izlaides datums:
2024-09-09
Versija: 0.975

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com