

PHILIPS

60 W matēta
kvēlspuldze, G120 E27

LED

2700 k

806 lm

15 000 h



8718699648176



Gaismas spuldze, kas nelīdzinās nevienai citai

Zināmas un iemīlētas pazīstamas formas. Tās izskatās kā klasiskie gaismekļi ar kvēlspuldzēm, bet izmanto par 80% mazāk enerģijas. Platā gaismas kūļa leņķis nodrošina ideālu visaptverošu gaismas izkliedējumu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Radīts jūsu acu komfortam

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainīai

- Standarta halogēnspludzēm līdzīga forma un izmērs

Izgaismojiet savas mājas, kā vēlaties

- Perfekts risinājums dekoratīviem gaismekļiem

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Retro stils, mūsdienīga LED tehnoloģija

Izceltie produkti

Maigs un acīm patīkams LED apgaismojums



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Aizstāj standarta halogēnspludzes



Šī ir standarta energoekonomiska LED spuldze ar skaistas formas dizainu un ierastiem izmēriem mūsdienīgam apgaismojumam. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajām standarta halogēnu spuldzēm.

Perfekts risinājums dekoratīviem gaismekļiem

Moderns apgaismojums Philips kupola formas LED gaismekļiem. Piemērots izmantošanai dekoratīvajiem gaismekļiem, piemēram, griestu ventilatori un grimmētavas virtenēm.

Retro stils, mūsdienīgs LED

LED Classic spuldzēs tiek izmantota standarta LED energotaupības tehnoloģija. Tagad varat lietot šo retro stila spuldzi ar mūsdienīgāko tehnoloģiju, kas sakombinēta ar veclaičīgu dizainu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta kupolveida spuldze
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta

Spuldzes izmēri

- Augstums: 17,7 cm
- Platums: 12,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas plūsma: 806 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 115,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 115 lm/W
- CE marķējums: Jā
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Produkta nosaukums: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.51

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Enerģijas patēriņš: 7 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

Produkta izmēri un svars

- Garums: 17,7 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1825196
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699648176
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,2 kg
- Augstums: 19,6 cm
- Garums: 12,8 cm
- Platums: 12,8 cm



Izlaides datums:
2024-11-21
Versija: 0.631

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.