

# PHILIPS

Shan griestu  
gaismeklis, 12 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Balts

Sensors



8718699680534



## Kustību sensora gaismeklis nodrošina komfortu un elektroenerģijas ietaupījumu

Vairāk ērtības, vienlaikus ietaupot elektroenerģiju. Philips LED griestu gaismekli ar kustību sensoru viegli ieslēdz un izslēdz sensors, un tādējādi nav nepieciešams meklēt gaismas slēdzi, ienākot telpā un izejot no tās. Sensoram ir plašs kustību noteikšanas diapazons, izmantotā LED tehnoloģija uzreiz ieslēdz gaismu, un mājā gaisma iedegas tikai tad, kad tas ir vajadzīgs.

### Viegla lietošana

- Pateicoties iebūvētajam automātiskajam kustību sensoram, šis gaismeklis automātiski ieslēdzas, kad garām iet cilvēki.
- Vienkārša uzstādīšana

### Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tikams apgaismojums

8718699680534

**Izturība**

- Energijas taupīšana
- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

# Izceltie produkti

## Iebūvēts kustību sensors

### Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

## Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

## Enerģijas taupīšana

Ietaupa elektroenerģiju, tādējādi nodrošinot ieguvumus gan jums, gan videi.

## Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

### Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Sensors

### Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 108 mA
- Efektivitāte: 95 lm/W

### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,38 kg
- Augstums: 8 cm
- Garums: 26 cm
- Platums: 26 cm

### Serviss

- Garantija: 5 gadi

### Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 260 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1150
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699680534
- Neto svars: 0,42 kg
- Bruto svars: 0,54 kg
- Augstums: 8,2 cm
- Garums: 30 cm
- Platums: 30 cm



Izlaides datums:  
2024-11-21  
Versija: 0.467

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)