

PHILIPS

Dive iebūvēts
gaismeklis

Iebūvējami gaismekļi

2700 k

Balts

Aptumšojams; ūdensizturīgs



8718699755928



Radiet perfektu atmosfēru mājoklī, izmantojot augstas kvalitātes aptumšojamu gaismu.

Radiet perfektu noskaņojumu, izmantojot Philips LED Dimmable iebūvētos virziena gaismekļus. Varat viegli aptumšot gaismekļus, iestatot vai nu ierasto spilgtu gaismu, vai pieklusinātus toņus.

Pielāgojiet savam interjeram

- Metāliska dekoratīvā apdare

Gaismas efekts

- Spilgts un fokusēts staru kūlis

Drošība

- Mitrumsizturīgs

Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

Vadība

- Darbojas ar reostatu

8718699755928

Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Izceltie produkti

Metāliska dekoratīvā apdare

Moderns izskats, pateicoties metāliskai apdarei.

Spilgts un fokusēts staru kūlis

Vērsiet gaismu uz dažādiem interjera priekšmetiem vai ēdamgaldū, lai gaismā tie tiktu izcelti.

Mitrumizturīgs

Mitrumizturība nozīmē, ka šo ierīci varat droši izmantot vannasistabās, virtuvēs, balkonos un citās vietās, kur iespējams mitrums.

Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas

kvalitāti, izstarošanu un krāsas.

Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

Darbojas ar reostatu

Ļauj mainīt noskaņu, samazinot LED spilgtuma līmeņus no spilgti baltas gaismas līdz mājīgi dzeltenai — gluži kā tradicionālajām lampām.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 10 000

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Vannas istaba, Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs
- Stils: Contemporary
- Tips: Iebūvējami gaismekļi
- Acu komforts: Jā
- Papildu funkcijas: Aptumšojams, Ūdensizturība

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 29 mA
- Efektivitāte: 64 lm/W

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,114 kg
- Izgriezuma garums: 7.0 cm
- Izgriezuma platums: 7.0 cm
- Augstums: 5,5 cm
- Garums: 8,5 cm
- Nišas iegrime: 1,5 cm
- Platums: 8,5 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Diametrs: 85 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 350
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Jā
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5
- IP kods: IP65/IP20

- Aizsardzības klase: II klase

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699755928
- Neto svars: 0,34 kg
- Bruto svars: 0,4 kg
- Augstums: 9 cm
- Garums: 10,5 cm
- Platums: 18,7 cm



Izlaides datums:
2025-02-19
Versija: 0.286

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.