

PHILIPS

Virziena gaismeklis
120W R7S

LED

3000 K


2000 lm

15 000 h

Aptumšošana



8718699773694



Aptumšojams lineārs LED gaismeklis ar 300 grādu leņķa kūli

Šī inovatīvā lineārā LED lampa ir perfekts aizstājējs halogēna R7S lampām, ievērojami apsteidzot tās energoefektivitātē.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Vēsa, enerģiska gaisma

Izceltie produkti

3500 K [LED lampas]



Šai spuldzei ir 3500 K krāsas temperatūra, kas nodrošina vēsu, enerģisku apgaismojumu; tas ir ideāli piemērots, lai radītu omulīgu vidi draugu uzņemšanai vai mierīgu noskaņu grāmatas lasīšanai.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīts atstarotājs
- Līdzda: R7s
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Saderība tikai ar noteiktiem gaismmaiņiem

Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,8 cm
- Platums: 2,9 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 2000 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 830 | CCT of 3000K

Dažādi

- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Aptumšojams

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 142 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Produkta nosaukums: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.8
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 14 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 120 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): D

Produkta izmēri un svars

- Garums: 11,8 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 397582

**Iepakojuma izmēri un svars [LED
120W R7S 118mm WH D SRT4]**

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699773694
- Neto svars: 0,09 kg
- Bruto svars: 0,11 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929001353603

**Iepakojuma izmēri un svars [LED
120W R7S 118mm WH D RF 1PF/12]**

- EAN/UPC – izstrādājums:
8718699773694
- Neto svars: 0,09 kg
- Bruto svars: 0,11 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC):
929001353650



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.448

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.