

# PHILIPS

35 W virziena  
gaismeklis MR11 GU10

LED

2700 k

240 lm

25 000 h



8718699775919



## Silta, balta gaisma ar izcilu kvalitāti

Philips LED prožektoru ir perfekti piemēroti jūsu apgaismojuma pamatprasībām: tiem ir silta, halogēnam spuldzēm raksturīga gaisma un darbība, ko varētu sagaidīt no LED tehnoloģijas.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Kvēlspuldzei līdzīga silti balta gaisma

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomainībai

- Halogēnspuldzei ar reflektoru līdzīga forma un izmērs

### Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi

- Radīts jūsu acu komfortam

# Izceltie produkti

## Kvēlspuldzei līdzīga silti balta



Šai spuldzei ir 2700 K krāsas temperatūra, kas rada siltu, mierpilnu noskaņu un ir perfekti piemērota, lai atslābinātos. Šī 2700 K gaisma ir ideāls risinājums mājokļa apgaismojumam.

## Aizstāj halogēna prožektoru



Šis LED reflektors ar skaistas formas dizainu un ierastajiem izmēriem ir mūsdienīgs apgaismojuma risinājums. Perfekts, ilgtspējīgs aizstājējs tradicionālajai halogēnspuldzei ar reflektoru.

## Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Virzīts virziens gaismeklis
- Ligzda: GU10
- Stikla veids: Caurspīdīga
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Caurspīdīga

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 5 cm
- Platums: 3,6 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 36 °
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 240 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700 K
- Gaismas plūsma: 240 lm
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 68 lm/W

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

**Citi raksturlielumi**

- Efektivitāte: 68 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

**Iepakojuma informācija**

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Produkta nosaukums: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

**Strāvas padeve**

- Jaudas koeficients (daļa): 0.4

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.4
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 3,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 35 W
- Enerģijas patēriņš: 3,5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): G

**Produkta izmēri un svars**

- Garums: 5 cm

**Nominālās vērtības**

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000 stundas
- Saistītā maksimālā intensitāte: 450 cd

**Tehniskā specifikācija**

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 391893
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Narrow Cone
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 1
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: GU10

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699775919
- Neto svars: 0,03 kg
- Bruto svars: 0,04 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 3,6 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929001364655



Izlaides datums:  
2024-09-07  
Versija: 0.112

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)