

PHILIPS

Spuldze 60;30;16W
A60 E27

LED

2700/2500/2200K

806;320;150 lm

15 000 h



8719514263963



Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārējā apgaismojuma risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

Vairāk nekā tikai apgaismojums

- Trīs gaismas iestatījumi

Aptumšojama īpaši silti balta gaisma

- Vienkārša viedās Wi-Fi LED spuldzes lietošanas sākšana

Augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos gadiem ilgi


- Radīts jūsu acu komfortam


Izceltie produkti

Trīs gaismas iestatījumi (SSDL)

Universāla maiņas spuldze. Izmantojot jau esošo slēdzi, tai var pārslēgt kādu no trim dienasgaismas spilgtuma līmeņiem.

Vienkārša viedās Wi-Fi LED spuldzes lietošanas sāksana

- 

Screw in your bulb
- 

Download the WiZ app

Viedā apgaismojuma lietošana ir vienkārša! Ieskrūvējiet spuldzi, lejupielādējiet lietotni WiZ un izpildiet norādītās darbības — gatavs! Vai nepieciešama palīdzība? Izmantojiet lietotnē pieejamo tiešsaistes tērēšanas atbalsta funkciju.

Radīts jūsu acu komfortam



Nav noslēpums, ka spēcīgs apgaismojums noslogo acis. Pārāk spilgts apgaismojums var jūs apžilbināt. Pārāk maigā apgaismojumā var būt manāma mirgoņa. Taču tagad jūs varat maigi izgaismot savu pasauli ar acīm tīkamu LED apgaismojumu un savās mājās radīt ideālu noskaņu.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E27
- Stikla veids: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Spuldzes apdare: Matēta

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Platums: 6 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Stikls

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700/2500/2200 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806, 320, 150 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: 0.5
- Krāsas kods: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Korelētā krāsu temperatūra: 2700, 2500, 2200 K
- Stroboskopiska efekta vērtība (SVM): 0,4
- Gaismas efektivitāte (novērtējums) (nomin.): 107,00 lm/W

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: WarmGlow, SceneSwitch

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 107 lm/W
- RoHS atbilstība: Jā

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Produkta nosaukums: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Strāvas padeve

- Jaudas koeficients (daļa): 0.5

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 7,5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60;30;16 W
- Enerģijas patēriņš: 1,6, 3, 7,5 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,4 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 739282
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere
- Mirgojoša vērtība (PstLM): 0,9
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Aptumšojams: Nē
- Vāka pamatne: E27

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514263963
- Neto svars: 0,07 kg
- Bruto svars: 0,1 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 6,5 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002445517



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.131

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.