

PHILIPS

25 W svečveida
spuldze B35 E14

LED

2700 k

250 lm

15 000 h



8719514309296



Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārējā apgaismojuma risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lamps forma: Svečveida spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,6 cm
- Platums: 3,5 cm

Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 250 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 89 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514309296
- EOC: 871951430929600
- Produkta nosaukums: LED 25W B35 E14 WW FR ND 1PF/12

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.41
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 2,8 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 25 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,6 cm

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50-60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 453218

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514309296
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,06 kg
- Augstums: 14,6 cm
- Garums: 3,6 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002977018



Izlaides datums:
2024-09-18
Versija: 0.236

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com