

# PHILIPS

60 W svečveida  
spuldze P48 E14

LED

4000 K

806 lm

15 000 h



8719514309708



## Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārējā apgaismojuma risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Nevirzīta lustra
- Ligzda: E14
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Nē

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 9,5 cm
- Platums: 4,8 cm

## Dizains un apdare

- Materiāls: Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 4000 K
- Nominālā gaismas plūsma: 806 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 840 | CCT of 4000K

## Dažādi

- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 115 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514309708
- EOC: 871951430970800
- Produkta nosaukums: LED 60W P48 E14 CW FR ND 1SRT4

## Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 60 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): E

## Produkta izmēri un svars

- Garums: 9,5 cm

## Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 453239

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514309708
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,05 kg
- Augstums: 12,7 cm
- Garums: 5,3 cm
- Platums: 6,3 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002979155



Izlaides datums:  
2024-09-18  
Versija: 0.248

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.