

# PHILIPS

Magneos četrstūra  
griestu gaismeklis, 12 W


Griestu gaismekļi

2700 k

Melns



8719514328730



## Patīkama un acis saudzējoša LED gaisma

Griestu lampa Philips LED Slim nodrošina dabiskas gaismas efektu, tādēļ to var izmantot kā vispārējo apgaismojumu. Tā ir izcili piemērota zemiem griestiem, un radīs elegantu gaisotni jebkurā istabā. Ērts un acīm saudzējošs gaismeklis.

### Viegla lietošana

- Ideāli piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem, jo gaismeklis ir neuzkrītošs.
- Vienkārša uzstādīšana

### Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

### Materiāls un apdare

- Augstas kvalitātes metāla materiāls

### Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 25 000 stundu

# Izceltie produkti

## Piemērots izmantošanai telpās ar zemiem griestiem Smalks dizains Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

## Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

## Augstas kvalitātes metāla materiāls

Izturīgs un pievilcīgs metāla materiāls uzticamai apdarei.

## Ilgs kalpošanas laiks — līdz pat 25 000 stundu

Phillips LED tehnoloģija pagarina jūsu izstrādājumu kalpošanas laiku līdz 25 000 stundu

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 12 500

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

### Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 110 °
- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

### Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

### Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 110 mA
- Efektivitāte: 95 lm/W

### Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,43 kg
- Augstums: 2,8 cm
- Garums: 21 cm
- Platums: 21 cm

### Serviss

- Garantija: 2 gadi

### Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 1150
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 12
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514328730
- Neto svars: 0,43 kg
- Bruto svars: 0,5 kg
- Augstums: 22 cm
- Garums: 3,3 cm
- Platums: 21,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002661331



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.409

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)