

# PHILIPS


3 gab. Kosipo griestu/  
sienas virziena gaismekļi

Griestu/sienas virziena  
gaismekļi

Bez spuldzes

Balts

ClickFix



8719514435254



## Izbaudiet dzīvi ar prieku

Philips my Living Contemporary ir virzienu gaismekļu sērija ar elegantu dizainu un augstas kvalitātes apgaismojumu, kas atbilst mūsdienu gaumei, prasībām un dzīvesstiliem.

### Saskaņots iekštelpu apgaismojuma stils

- Elegants un moderns dizains

### Īpašās iezīmes

- Regulējama gaismekļa galva

### Izpaudiet savu dzīvesstilu

- Stilīgi balts

### Radīta jūsu viesistabai un guļamistabai

- Augstas kvalitātes materiāli

### Apgaismojums jūsu ērtībai un sirdsmieram

- ClickFix vieglā uzstādīšana

# Izceltie produkti

## Moderna pievilcība Regulējama gaismekļa galva



Virziet gaismu turp, kur to visvairāk vēlaties, vienkārši noregulējot, pagriežot vai noliecot virziena gaismekļa galvu.

## Stilīgi balts

Vienkārša, maiga un vienmēr stilīga - baltā krāsa jebkurā laikā rada patīkamu atmosfēru un pievilcīgu interjeru.

## Augstas kvalitātes materiāli

Šī lampa ir veidota, izmantojot no augstas kvalitātes materiāliem gatavotus slāņveida rakstus, kuriem ir nevainojama pēcapstrāde. Šādi mēs spējam piedāvāt ilgizturīgu un uzticamu izstrādājumu, kas daudzus turpmākos gadus uzlabos noskaņu jūsu mājās.

## ClickFix vieglā uzstādīšana



Ērti uzstādi virziena gaismekli saviem spēkiem. Pateicoties sistēmai ClickFix, nebūs vajadzīga citu palīdzība. Vienkārši piestipriniet kronšteinu pie griestiem, pievienojiet kabeļus un pēc tam vienā paņēmienā ar klikšķi fiksējiet lampu vietā.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: Metāls

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējams augstums: Nē
- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Pretrūsas un pretputekļu: Nē
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Izteikti gaismas stari: Nē
- Darbojas ar reostatu: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iepakojums bez neērtībām: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Nē
- Kustību un dienas un nakts sensors: Nē
- Kustību sensors: Nē
- Ideāli piemērots noskaņas radīšanai: Jā
- Ideāli piemērots horizontālai/vertikālai piestiprināšanai: Jā
- Ideāli piemērots gaismas virzīšanai: Jā
- Lieliski piemērots uzstādīšanai uz augšu/uz leju: Jā
- Ideāli piemērots piestiprināšanai pie sienas un griestiem: Nē
- Grozāms kupols (pa labi un kreisi): Nē
- Portatīvs: Nē
- Komplektā iekļauta aizsargčaula: Nē
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē
- Izturīgs augstas kvalitātes materiāls: Jā
- Brīvi pagriežams jebkurā virzienā: Jā
- Saules enerģija: Nē
- Paceļams kupols (uz augšu un leju): Jā
- Komplektā iekļauts AK izmantojams spraudnis: Nē
- USB uzlāde: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Ūdensizturīgs: Nē
- Centrālā daļa: Nē
- Centrālā daļa: Nē

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu/sienas virzienu gaismekļi
- Papildu funkcijas: ClickFix

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 1,15 kg
- Augstums: 9,2 cm
- Garums: 44,3 cm
- Platums: 7 cm

**Serviss**

- Garantija: 2 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: –
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- LED: Nē
- Stiprinājums/patrona: GU10
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 5.5W
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 5.5 W
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā
- Gaismas avotu skaits: 3

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514435254
- Neto svars: 1,12 kg
- Bruto svars: 1,37 kg
- Augstums: 48,9 cm
- Garums: 11,3 cm
- Platums: 11,7 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003204501



Izlaides datums:  
2024-09-17  
Versija: 0.247

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)