

# PHILIPS

Arbour 3,8 W sienas  
lampa

Ārpus telpu gaismekļi


3000 K

Antracīta

Ūdensizturība



8719514490222



## Mūsu visenergoefektīvākās LED lampas.

Philips ir radījis īpaši efektīvu āra lampu ar jaunu tehnoloģiju, radot mazāk oglekļa emisijas, patērējot mazāk materiālu un patērējot mazāk enerģijas. Ar pārsteidzošu 50 000 stundu kalpošanas laiku tā darbojas līdz pat trīsreiz ilgāk nekā Philips LED āra lampu ekvivalenti – un patērē vien 50 % enerģijas. Viennozīmīgi tieši tas, kas nepieciešams ilgtspējīgākai planētai.

### Ilgtspējīgi apgaismes risinājumi

- Īpaša efektivitāte

### Uzlabots LED apgaismojums

- 5 gadu garantija LED sistēmai

### Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli

### Paredzēts lietošanai ārpus telpām

- IP44 – izmantošanai ārā

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Spilgti balta gaisma (3000 kelvini)

# Izceltie produkti

## Īpaša efektivitāte



Patērē vismaz par 50 % mazāk enerģijas, salīdzinot ar līdzvērtīgām Philips standarta LED spuldzēm.

## 5 gadu garantija LED sistēmai



Papildus standarta 2 gadu garantijai, kas tiek sniegta šim gaismeklim, Philips sniedz arī 5 gadu garantiju LED sistēmai (LED modulim un draiverim).

## Augstas kvalitātes alumīnijs un augstvērtīgi mākslīgie materiāli




Šis Philips gaismeklis ir izgatavots tieši ārpuselpu apgaismojumam. Tas ir izturīgs un paredzēts ilgstošai darbībai, tāpēc šis gaismeklis izgaismos jūsu dārzus katru nakti. Tas izgatavots no augstas kvalitātes lieta alumīnija un augstvērtīgas sintētikas.

## IP44 – izmantošanai ārā



Šī Philips āra lampa ir īpaši izstrādāta mitrai ārpuselpu videi. Tai ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu ūdensizturību. Tā ir klasificēta kā IP44, un tas nozīmē, ka tā ir sertificēta kā aizsargāta pret putekļu iekļūšanu un droša pret izšļakstījumiem – tā ir ideāli piemērota vispārējai izmantošanai ārpus telpām.

## Spilgti balta gaisma (3000 kelvini)



Vai zinājāt, ka baltās gaismas toņi ir atkarīgi no krāsu temperatūras izmaiņām, ko mēra Kelvinos (K)? Zemāka krāsu temperatūra rada siltu, mājīgu baltu gaismu, savukārt augstāka krāsu temperatūra rada vēsu, enerģiskāku baltu gaismu. Šis gaismeklis rada spilgti baltu gaismu ar 3000 K.

# Specifikācijas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Antracīta
- Materiāls: Alumīnijs

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Nē
- Pilnībā ūdensnecaurļaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Nē
- Saules enerģija: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Centrālā daļa: Nē

## Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Nē
- LED Innovations: UltraEfficient
- Papildu funkcijas: Ūdensizturība

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,67 kg
- Augstums: 22 cm
- Garums: 16,5 cm
- Platums: 7,5 cm

## Serviss

- Garantija: 2 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 50 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 800
- Gaismas krāsa: 3000 K
- Elektrotīkla strāva: 220-240
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: A
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: II klase
- Nomaināms gaismas avots: Jā

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514490222
- Neto svars: 0,67 kg
- Bruto svars: 0,75 kg
- Augstums: 23,5 cm
- Garums: 8,5 cm
- Platums: 17,5 cm



Izlaides datums:  
2025-02-19  
Versija: 0.196

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)