

PHILIPS

11 W (75 W ekv.) G95
E27 kupols

Viedais LED gaismeklis

Pilna krāsa

Plastmasa

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169170919



Viedais apgaismojums jūsu ikdienai

Ienesiet uz cilvēku orientētu apgaismojumu savā dzīvē ar šo viedo WiZ LED apaļas formas spuldzi. Piemērojiet dažādas nokrāsas no siltas līdz vēsi baltai, lai palīdzētu jums koncentrēties vai atpūsties. Jūs varat iestatīt grafiku, lai gaismas ieslēgtu un izslēgtu atbilstoši ikdienas vai iknedēļas kārtībai, kontrolētu ar viedtālruni vai savu balsi un iegūtu attālinātu piekļuvi apgaismojumam pat tad, kad esat prom. WiZ gaismas pieslēdzas jūsu esošajam Wi-Fi, nav nepieciešama papildu aparatūra.

Vienkārša uzstādīšana

- Viegli iestatāmas viedā apgaismojuma funkcijas

Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni.

Viedās funkcijas

- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas
- Apgaismojuma iestatīšana atbilstoši savai rutīnai

Gaismas režīmi

- Pielāgojiet ainavas ar iepriekš iestatītiem dinamiskajiem gaismas režīmiem.

Izceltie produkti

Tūlītēja iestatīšana



Izbaudiet viedu funkciju priekšrocības, līdzko WiZ lampā tiek izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu. Ērti pārvaldiet apgaismojumu, pat ja neesat mājās, piemēram, ieplānojiet automatisku apgaismojuma ieslēgšanu un izslēgšanu. Nav jāinstalē nekādas papildu programmas, piemēram, centrmezglam vai vārtejai!

Kontrole no jebkuras vietas

Pārvaldiet savas ierīces jebkurā vietā, izmantojot viedtālruni. Nav jāuztraucas, ja pirms aiziešanas no mājām atstājāt ieslēgtas ierīces. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas



Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas WiZ lietotnē, lai visas dienas garumā izbaudītu apgaismojuma modeli, kas vislabāk atbilst jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās spilgtu dienasgaismu, kad ir nepieciešama enerģija un spēja koncentrēties, un vienmērīgi pāries uz maigu, silti baltu gaismu, lai palīdzētu atpūsties un labāk izgulēties.

Apgaismojuma automatizācijas grafiks



Automatizējiet viedo apgaismojumu atbilstoši savai ikdienas vai iknedēļas rutīnai. Plānojiet apgaismojuma ieslēgšanu no rīta vai pirms ierašanās mājās, kā arī tā izslēgšanu, kad tas nav nepieciešams, lai taupītu enerģiju.

Pielāgotas ainas

Sajauciet dažādu krāsu un balto gaismu režīmus, lai izveidotu perfektu gaisotni jūsu ikdienas mirkļiem. Saglabājiet to un ieslēdziet jebkurā laikā, izmantojot lietotni, WiZ pulti vai ar balsis palīdzību.

Specifikācijas

Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: G95
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Matēta
- Spuldzes apdare: Matēta
- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa

Spuldzes izmēri

- Augstums: 13,9 cm
- Svars: 0,11 kg
- Platums: 9,5 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 25 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000
- Nominālais kalpošanas laiks: 25 000 stundas

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 (RGB) K
- Gaismas krāsas kategorija: Pilna krāsa
- Nominālā gaismas plūsma: 1055 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Jā

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 75 mA
- Efektivitāte: 95 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169170919
- EOC: 872016917091900
- Produkta nosaukums: PHI WFB 75W G95 E27 822–65 RGB 1PF/6

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 11 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 75 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

Produkta izmēri un svars

- Garums: 13,9 cm

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 25 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 1055 lm
- Nominālā jauda: 11 W

Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1421113
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169170919
- Neto svars: 0,1 kg
- Bruto svars: 0,21 kg
- Augstums: 18,5 cm
- Garums: 10,5 cm
- Platums: 10,5 cm



Izlaides datums:
2025-03-06
Versija: 0.278

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com