

# PHILIPS

Garnet griestu  
gaismeklis, 30 W

Griestu gaismekļi

2700 k

Melns



8720169195196



## Viens gaismeklis. Viens slēdzis. Trīs gaismas iestatījumi.

Gaisotnes maiņa telpā nekad nav bijusi tik vienkārši. Philips SceneSwitch LED griestu gaismeklis ļauj iestatīt noskaņojumu ar trīs unikāliem iestatījumiem. Galvenās un netiešas gaismas kombinācija sniedz jums iespējas, kas ir ideāli piemērotas kopā būšanai, koncentrēšanās vajadzībām un mājīguma brīžiem. Nav nepieciešams gaismmainis vai uzstādīšana — viss, kas jums nepieciešams, ir esošais slēdzis.

### Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

### Gaismas efekts

- Izklaidēts apgaismojums
- Trīs zonu gaisma
- Maiga un harmoniska gaisma

### Izcila kvalitāte

- EyeComfort — acīm tīkams apgaismojums

# Izceltie produkti

## Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

## Izklīdēts apgaismojums

Volcano lampas abažūrs izrotās telpu, maigi atstarojot gaismu.

## Trīs zonu gaisma

Ar trīs zonu gaismas avotu varēsiet radīt vēlamo gaisotni.

## Maiga un harmoniska gaisma

Pateicoties atbilstošam netiešas un tiešas gaismas apvienojumam, silts mirdzums tiek izklīdēts pa visu telpu un bez atspīduma.

## Komforts acīm

Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību EyeComfort prasībām. Philips LED spuldzes ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmūža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas. Izmantojiet acīm tīkamu apgaismojumu. Jūsu acis jums par to pateiksies.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Apaļas formas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

## Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 20 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000

## Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 154 mA
- Efektivitāte: 103 lm/W

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.9

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 1,04 kg
- Augstums: 8,9 cm
- Garums: 40 cm
- Platums: 40 cm

**Serviss**

- Garantija: 5 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 20 000 stundas
- Diametrs: 400 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3100
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: II klase

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169195196
- Neto svars: 1,07 kg
- Bruto svars: 2,36 kg
- Augstums: 44 cm
- Garums: 12 cm
- Platums: 44 cm



Izlaides datums:  
2025-02-19  
Versija: 0.405

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)