

PHILIPS

8,7 W drošības
gaismeklis

Ārpus telpu gaismekļi

5000K

Melna

Sensors; saules enerģija;
ūdensizturīgs



8720169269156



Ilgizturīgs ar saules enerģiju darbināms dārza apgaismojums visiem gadalaikiem

Philips Nysil ir uzticams ar saules enerģiju darbināms drošības apgaismojums, kas kalpo ilgāk, patērē maz elektroenerģijas un ir ilgtspējīgs.

Vienkārša uzstādīšana

- Nav nepieciešami nekādi vadi

Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām

Uzlabots LED apgaismojums

- Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Izcila kvalitāte

- Augstas kvalitātes materiāls

Īpašās iezīmes

- Kustību sensors komfortam un drošībai

Izceltie produkti

Nav nepieciešami nekādi vadi

Šo gaismu pilnībā darbina saules enerģija. Nav jāpievieno nekādi vadi, tāpēc šos gaismekļus var ērti novietot un pārvietot jebkurā vietā dārzā vai citā āra zonā.

Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 15 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 15 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu dārza apgaismojumu katru vakaru.

Augstas kvalitātes LED apgaismojums

Šiem LED gaismekļiem tiek izmantota unikāla Philips izstrādāta tehnoloģija. Tie ieslēdzas acumirkli un rada optimālu gaismas atdevi, kas izceļ dārza košās krāsas.

Augstas kvalitātes materiāls

Šī Philips āra lampa ir izgatavota no ilgzsturīga augstas kvalitātes materiāla ar nevainojamu pēcapstrādi. Šādi mēs spējam piedāvāt uzticamu un ilgzsturīgu apgaismes izstrādājumu, kas ir noturīgs pret koroziju un krāsas maiņu jebkuros laikapstākļos.

Kustību sensors komfortam un drošībai



Komplektā ir iekļauts kustību sensors, kas jūs sagaidīs mājās ar jau ieslēgtu gaismu vai ziņos, ja kāds gatavojas pie jums ielauzties.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Plastmasa

Vide

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- 5 gadu garantija LED modulim: Jā
- Regulējama gaismekļa galva: Jā
- Pretrūsas un pretputekļu: Jā
- Divvirzienu gaismas staru kūļi: Nē
- Dienas un nakts sensors: Jā
- Izklīdēts gaismas efekts: Jā
- Pilnībā ūdensnecaurlaidīgs: Jā
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Kustību sensors: Jā
- Augstākās kvalitātes materiāls: Jā
- Saules enerģija: Jā
- Silts mirdzums, aptumšojama gaisma: Nē
- Silti balta gaisma: Nē
- Centrālā daļa: Nē

Dārzs

- Dārzs: Dārzs un terase

Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

Dažādi

- Radīts tieši: Dārzs un terase
- Stils: Contemporary
- Acu komforts: Nē
- Papildu funkcijas: Sensors, Ar saules enerģiju darbināms, Ūdensizturība

Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 0,47 kg
- Augstums: 16,8 cm
- Garums: 29,3 cm
- Platums: 11,7 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Gaismas krāsa: 5000
- Elektrotīkla strāva: 4 V
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: nav piemērojams
- Maksimālās jaudas vatos rezerves spuldzes: 8.7 W
- IP kods: IP65
- Aizsardzības klase: III klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē

Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169269156
- Neto svars: 0,47 kg
- Bruto svars: 0,65 kg
- Augstums: 18 cm
- Garums: 14 cm
- Platums: 23 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929004073701



Izlaides datums:
2024-09-17
Versija: 0.249

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.