

# PHILIPS

## Rover sienas lampa

Sienas lampas

2700 k

Melna

ClickFix; ūdensizturīgs



8720169300170



## Moderna LED spoguļa lampa, kas spilgti apgaismos jūsu vannas istabu

Philips piedāvā spoguļa lampas visām jūsu vannas istabas apgaismojuma vajadzībām. Mūsu spoguļa lampas ir piemērotas mitrai videi, jo tām ir aizsardzība pret ūdens pilieniem. Maigs, silti balts un acīm tīkams LED apgaismojums. Philips patentētā ClickFix montāžas sistēma – lai uzstādītu, jāveic tikai četrās vienkāršās darbības. Izgatavota no izturīgiem materiāliem, kas nodrošina izturību un vizuālu pievilcību.

### Vienkārša uzstādīšana

- ClickFix ātra uzstādīšana

### Saskaņots iekštelpu apgaismojuma stils

- Nevainojami saskaņojamas ar citām Philips vannas istabas gaismām

### Ilgspējīgi apgaismes risinājumi

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām

**Labsajūta vannas istabā, ko sniedz kvalitatīvs apgaismojums**

- Laba redzamība ir būtiska vannasistabā

**Augstas kvalitātes apgaismojums**

- “EyeComfort” – gaisma, kas saudzē jūsu acis

**Drošība**

- Mitrumizturīgs

**Izturība**

- Nezūdoša kvalitāte daudzu gadu garumā

# Izceltie produkti

## ClickFix ātra uzstādīšana

Philips patentētā ClickFix montāžas sistēma – lai uzstādītu, jāveic tikai četrās vienkāršās darbības. Viegli un patstāvīgi uzstādiet virziena gaismekli. Piestipriniet stiprinājumu pie griestiem, pievienojiet vadus un pēc tam ar vienu klikšķi uzstādiet gaismekli.

## Plašs vannas istabas apgaismojuma piedāvājums

Philips piedāvā spoguļa lampas un griestu virziena gaismas visām jūsu vannas istabas apgaismojuma vajadzībām

## Ilgs kalpošanas laiks – līdz pat 25 000 stundām



Šis uzticamais augstas kvalitātes LED apgaismojums kalpos līdz pat 25 000 stundas. Varat būt droši, ka nebūs jāraizējas par tehnisko apkopi gadiem ilgi – varēsiet izbaudīt perfektu apkārtējo gaismu savās mājās.

## Labā redzamība ir būtiska

Labā redzamība ir būtiska labiem rezultātiem pie spoguļa, tāpēc katrai lampai ir augstas kvalitātes gaismas avots drošai ķermeņa kopšanai. Šajā vannas istabas apgaismojuma klāstā izmantota jaunākā energoefektīvā tehnoloģija, lai nodrošinātu labas kvalitātes apgaismojumu bez pārlieka spilgtuma.

## “EyeComfort” – gaisma, kas saudzē jūsu acis



Sliktas kvalitātes apgaismojums var veicināt acu nogurumu. Daudzi no mums uzturas iekštelpās, tādēļ ir īpaši svarīgi nodrošināt savās mājās atbilstošu apgaismojumu. Mūsu izstrādājumiem tiek piemēroti strikti pārbaudes kritēriji, tostarp attiecībā uz mirgoņu, stroboskopisko efektu, atspulgu, krāsu atveidi un krāsas maiņas efektu, lai nodrošinātu to atbilstību “EyeComfort” prasībām. Šie Philips LED gaismekļi ne tikai izstaro patīkamu gaismu, bet arī saglabā to visā darbmuža laikā, tādējādi vismaz desmit gadus nodrošinot nemainīgu gaismas kvalitāti, izstarošanu un krāsas.

## Mitrumizturīgs

Mitrumizturība nozīmē, ka šo ierīci varat droši izmantot vannasistabās, virtuvēs, balkonos un citās vietās, kur iespējams mitrums.

## Izturība un ilgmūžība

Izgatavots no izturīgiem materiāliem, kas nodrošina izturību un vizuālu pievilcību. Radīts ilgstošai darbībai. Uzstādiet un vairs nedomājiet par to, līdz tā ilgā kalpošanas laika beigām. Arī tā nomaiņa ir īpaši vienkārša. Nepārspējama izturība, pateicoties izmantotajiem augstas kvalitātes materiāliem – izturība pret UV starojumu, augstu temperatūru un citu vides faktoru iedarbību.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Melns
- Materiāls: Metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

**Vide**

- Disposal of the product: Beidzoties kalpošanas laikam (ekonomiskajam), izmetiet izstrādājumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neizmetiet izstrādājumu kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareizi utilizējot izstrādājumu, neradīsiet nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

**Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums**

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- click!FIX stiprinājums: Jā
- Aptumšojama ar tāl vadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tāl vadības pults: Nē

**Apgaismojuma raksturlielumi**

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Uzsildīšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: <2

**Dažādi**

- Radīts tieši: Vannas istaba, Gaitenis
- Stils: Contemporary
- Tips: Sienas lampas
- Acu komforts: Jā
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildu funkcijas: ClickFix, Ūdensizturība

**Citi raksturlielumi**

- Spuldzes strāvas stiprums: 37 mA
- Efektivitāte: 146 lm/W

**Enerģijas patēriņš**

- Jaudas koeficients: 0.5
- Jauda: 5 W

**Produkta izmēri un svars**

- Neto svars: 0,29 kg
- Augstums: 7 cm
- Garums: 44 cm
- Platums: 5 cm

**Serviss**

- Garantija: 2 gadi

**Tehniskā specifikācija**

- Kalpošanas laiks līdz: 25 000 stundas
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 730
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Iekļautā gaismas avota enerģijas klase: D
- IP kods: IP44
- Aizsardzības klase: I klase
- Nomaināms gaismas avots: Nē
- Gaismas avotu skaits: 1

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169300170
- Neto svars: 0,28 kg
- Bruto svars: 0,36 kg
- Augstums: 4,6 cm
- Garums: 7 cm
- Platums: 9 cm



Izlaides datums:  
2025-02-19  
Versija: 0.285

© 2025 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.