

PHILIPS

Lámpara de pared
Lista de 11 W

Luminarias de exterior

3000K

Negro

Resistente al agua



046677582913



Crea momentos inolvidables al aire libre

La lámpara de pared de Philips ilumina y realza tu entrada con una luz blanca suave y cálida.

Fácil de instalar

- Fácil de instalar

Soluciones de iluminación sostenible

- Larga duración de hasta 25.000 horas

Características especiales

- Luz potente

Destacados

Fácil de instalar



Instalar una luminaria a veces puede ser difícil. Con esta luminaria Philips, no tengas duda de que se ha prestado mucha atención para facilitarlo y

simplificarlo. Encontrarás una guía clara sobre dónde puedes instalar el producto e información relevante relacionada con las clasificaciones IP de resistencia al agua.

Larga duración de hasta 25.000 horas



La luz LED confiable de alta calidad dura hasta 25.000 horas. Ten la certeza de que pasarán años antes de tener que preocuparte por dar mantenimiento mientras disfrutas de la luz de jardín perfecta todas las noches.

Luz potente

Esta luminaria de exterior de Philips brinda una luz potente. Un brillante haz de luz para iluminar tu jardín o terraza.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Aluminio

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Antioxidante y anti polvo: Sí
- Rayo de luz bidireccional: No
- Sensor diurno y nocturno: No
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: No
- Energía solar: No
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No

Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80

Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Características adicionales: Resistente al agua

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 1.65 kg
- Alto: 35.5 cm
- Largo: 20.6 cm
- Ancho: 16 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 650
- Color de la luz: 3000
- Alimentación: 120 V
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: no aplica
- Código IP: UL03: ubicación seca (América del Norte)
- Clase de protección: Clase I
- Fuente de luz reemplazable: No

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677582913
- Peso neto: 1.65 kg
- Peso bruto: 1.86 kg
- Alto: 41 cm
- Largo: 18 cm
- Ancho: 23 cm



Fecha de publicación:
2024-11-21
Versión: 0.93

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com