

# PHILIPS

Lámpara de pared  
Camill 3 W

Luminarias de exterior

3000K

Negro

Sensor; resistente al agua



046677582937



## Iluminación LED con la mayor eficiencia energética que hayamos desarrollado

Dale a tu pared exterior un toque clásico con la lámpara de pared LED negra para exteriores de Philips. Su luz brillante y difusa también es perfecta para iluminar la entrada de tu casa. Y gracias al diseño clásico, puedes disfrutar con mucho estilo de tus momentos al aire libre.

### Fácil de usar

- Una gama completa de aplicaciones disponibles

### Fácil de instalar

- No se requiere cableado

### Soluciones de iluminación sostenible

- Ultra Efficient Solar

### Características especiales

- Sensor de movimiento y de anochecer/amanecer integrado


# Destacados

## Una gama completa de aplicaciones disponibles




Al ser la iluminación exterior ideal para jardín, terraza, sendero o balcón, las luces de pared, poste, pedestal y techo de Philips para exteriores crean una atmósfera acogedora y relajante cuando se pone el sol, además de brindar la tranquilidad de poder ver con seguridad después del anochecer.

## No se requiere cableado



Esta lámpara funciona completamente con energía solar. No se necesita cableado, lo cual permite que estas luces sean fáciles de instalar y reposicionar en cualquier lugar de tu jardín u otra área al aire libre.

## Ultra Efficient Solar



Con el sistema Philips Ultra Efficient Solar, estas luminarias proporcionan luz hasta por 25 horas con una batería completamente cargada. Disfruta de una luz brillante toda la noche, o incluso en condiciones climáticas adversas o nubladas.

## Sensor de movimiento y de anochecer/amanecer integrado



Con un sensor de movimiento incorporado, estas luces te dan la bienvenida automáticamente cuando regresas a casa después del anochecer o se encienden cuando llegan visitas. La exclusiva función de atardecer/amanecer enciende las luces automáticamente cuando oscurece afuera y es perfecta para esas largas noches de verano o para garantizar tu seguridad.

# Especificaciones

## Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Plástico

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características/accesorios adicionales incluidos

- 5 años de garantía en el módulo LED: Sí
- Cabezal de reflector ajustable: No
- Antioxidante y anti polvo: Sí
- Rayo de luz bidireccional: No
- Instalación click!FIX: Sí
- Sensor diurno y nocturno: Sí
- Totalmente resistente a la intemperie: Sí
- LED integrado: Sí
- Sensor de movimiento: Sí
- Energía solar: Sí
- Luz blanca cálida: No
- Pieza central: No

## Área del jardín

- Área del jardín: Jardín y patio

## Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 80

## Varios

- Especialmente diseñado para: Jardín y patio
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Apliqués
- EyeComfort: No
- Innovaciones en LED: UltraEfficient
- Características adicionales: Sensor, Resistente al agua

## Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0.55 kg
- Alto: 20.6 cm
- Largo: 19 cm
- Ancho: 14 cm

## Servicio

- Garantía: 2 años

## Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 25,000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 250/20
- Color de la luz: 3000
- Alimentación: 4 V
- Clase de energía incluye fuente de iluminación: no aplica
- Potencia en vatios máxima de la luz de repuesto: 25 W
- Código IP: UL03: ubicación seca (América del Norte)
- Clase de protección: Clase III
- Fuente de luz reemplazable: No

## Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677582937
- Peso neto: 0.55 kg
- Peso bruto: 0.82 kg
- Alto: 24 cm
- Largo: 17.5 cm
- Ancho: 17.5 cm



Fecha de publicación:  
2025-01-28  
Versión: 0.91

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)