

# PHILIPS

Virga wandlamp 4W

myGarden

2700 K

Zwart

Waterbestendig



17287/30/16



## Geniet van een prachtig verlichte tuin

De Philips Virga zwarte LED-buitenwandlamp geeft uw muur een stijlvolle en krachtige uitstraling. De buitenwandlamp met ingebouwde LED-lamp schijnt omlaag en zorgt voor een verbluffend effect op je muur of omheining. De buitenlamp voldoet aan alle veiligheidseisen (IP44) en is dankzij de hoogwaardige aluminium materialen bestand tegen alle weersomstandigheden. Philips buitenverlichting is bovendien eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde montagesleutel. Deze Virga buitenwandlamp is ook beschikbaar in het grijs.

### Duurzame lichtoplossingen

- Energiezuinig
- LED-lamp van topkwaliteit
- Warmwit licht
- Philips biedt standaard een garantie van 5 jaar op deze geïntegreerde LED-binnenverlichting.

### Ontworpen voor uw tuin

- IP44 - weerbestendig

# Kenmerken

## Energiezuinig



Deze energiebesparende Philips lamp verbruikt minder stroom dan traditionele lichtbronnen. Zo bespaart u op uw energierekening en draagt u bij aan een beter milieu.

## LED-lamp van topkwaliteit



De LED-technologie die in deze Philips-lamp is geïntegreerd, is een unieke door Philips ontwikkelde oplossing. De lamp kan onmiddellijk worden ingeschakeld, biedt een optimale lichtopbrengst en brengt levendige kleuren in uw huis.

## Warmwit licht



Licht kan verschillende kleurtemperaturen hebben, die worden aangegeven in de eenheid Kelvin (K). Lampen met een lage Kelvin-waarde produceren een warmer, gezelliger licht, terwijl lampen met een hoge Kelvin-waarde een koeler, meer energiek licht produceren. Deze lamp van Philips geeft warmwit licht voor een gezellige sfeer.

## 5 jaar garantie op LED-systeem



Naast de standaard 2 jaar garantie op deze lamp biedt Philips ook nog eens 5 jaar garantie op alle geïntegreerde LED-verlichting.

## IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. Het IP-niveau wordt aangegeven met twee cijfers: het eerste cijfer geeft het beschermingsniveau tegen stof aan en het tweede cijfer geeft de vochtbestendigheid aan. Deze lamp is met IP44 ontworpen: hij is spatwaterdicht en ideaal voor buitengebruik.

# Specificaties

## Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Aluminium

## Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

### Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- 5 jaar garantie: Ja
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

### Tuin

- Tuin: Tuin en terras

### Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Waterbestendig

### Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,400 kg
- Hoogte: 12,2 cm
- Lengte: 9,2 cm
- Breedte: 10,3 cm

### Service

- Garantie: 2 jaar

### Technische specificaties

- Levensduur tot: 25.000 hr
- Lichtbron gelijk aan traditionele lamp van: 30 W
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 400 lm
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: warmwit
- Netspanning: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- Wattage meegeleverde lamp: 4 W
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Nee
- Aantal lichtbronnen: 1

### Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718291479581
- Nettogewicht: 0,4 kg
- Brutoweight: 0,48 kg
- Hoogte: 13,8 cm
- Lengte: 10,3 cm
- Breedte: 12,3 cm



Publicatiedatum:  
2025-03-18  
Versie: 0.453

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.