

PHILIPS

Doris
plafondverlichting 6W

Armaturen voor
buitenverlichting


2700 K

Zwart

Waterbestendig



8719514417878



Creëer je eigen stijl met licht

De zwarte Philips Doris muurlamp geeft je buitenruimte een moderne uitstraling. Gebruik deze stijlvolle lamp om je entree te verlichten met warmwit licht van hoge kwaliteit.

Duurzame lichtoplossingen

- Lange levensduur tot wel 15.000 uur

Geavanceerde LED-lamp

- LED-lamp van topkwaliteit

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP54 - weerbestendig

Hoogwaardig licht

- Warmwit licht 2700 K

Kenmerken

Lange levensduur tot wel 15.000 uur



Betrouwbare LED-lampen van hoge kwaliteit gaan tot wel 15.000 uur mee. Daarom hoef je je jarenlang geen zorgen te maken over het onderhoud en kun je tegelijkertijd elke avond genieten van de perfecte tuinverlichting.

LED-lamp van topkwaliteit



Deze LED-lampen maken gebruik van een unieke technologie die door Philips is ontwikkeld. Je kunt ze eenvoudig inschakelen en ze geven een optimale lichtopbrengst, die de levendige kleuren in je tuin versterken.

Hoogwaardige onderdelen




Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

IP54 - weerbestendig

Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP54-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Warmwit licht 2700 K



Wist je dat verschillende tinten wit licht worden bepaald door verschillende kleurtemperaturen, die worden gemeten in Kelvin (K)? Lagere kleurtemperaturen geven een warm en gezellig wit licht, terwijl de hogere kleurtemperaturen een koel en energiek licht produceren. Deze armatuur geeft warm, ontspannen licht op 2700 K.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Milieu

- Disposal of the product: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draaibare spot: Nee
- Roest- en stofvrij: Ja
- click!FIX-bevestiging: Ja
- compatibel met alle dimmers: Nee
- Dag/nacht-sensor: Nee
- Afgetekende lichtbundels: Ja
- Dimbaar: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- FFP - Frustration Free Pack (Frustratie-vrije verpakking): Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Bewegings- en dag-nachtsensor: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Draagbaar: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee
- Draaibaar in elke richting: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Kantelbare kap (omhoog/omlaag): Nee
- Inclusief stekker voor VK: Nee
- Opladen via USB: Nee
- Warmwit licht: Ja
- Waterdicht: Ja
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 80

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin en terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,26 kg
- Hoogte: 7 cm
- Lengte: 22 cm
- Breedte: 22 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Levensduur tot: 15.000 hr
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 600
- Lichtkleur: 2700
- LED: Ja
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: F
- IP-classificatie: IP54
- Beschermingsklasse: Klasse I
- Lichtbron vervangbaar: Nee

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8719514417878
- Nettogewicht: 0,26 kg
- Bruto gewicht: 0,53 kg
- Hoogte: 28 cm
- Lengte: 9 cm
- Breedte: 28 cm



Publicatiedatum:
2025-03-10
Versie: 0.279

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.